

PHILIPS

Стенно осветление
Geri EU,

Изключително ефективна
соларна система

4000K

Черно

Dusk to Dawn; сензор; соларен;
водоустойчив



8720169361928



С наистина дълъг полезен живот и подменящи се лампа и батерии

Philips Geri е надеждно соларно осветление, което издържа повече време, намалява потреблението на енергия и спомага за устойчивостта – с наистина дълъг полезен живот и подменящи се лампа и батерии. Защитени с покритието PowerShield външните Ви осветителни тела могат да запазят красотата си задълго.

Подходящите светлинни решения

- Изключително ефективна соларна система

Внесете стил в градината си

- Стилиен съвременен дизайн за вашата градина

Първокласно качество

- Издръжлив дизайн с покритие PowerShield

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

8720169361928

Специални характеристики


- Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn

Висококачествена светлина

- Студена бяла светлина 4000 K

Акценти

Изключително ефективна соларна система




С изключително ефективната соларна система Philips тези осветителни тела осигуряват светлина до 35 часа при напълно заредена батерия. Наслаждавайте се на ярко осветление през цялата нощ или дори при лоши или облачни метеорологични условия.

Стилен съвременен дизайн за вашата градина


Съвременният дизайн на Philips е стилен, но ненаатрапчив, красив както през деня, така и през нощта, без да доминира в градината или на терасата ви. Можете да избирате от цяла гама осветителни тела, така че със сигурност ще откриете нещо, което да отговаря на вашите открити пространства и вкус.

Издръжлив дизайн



Защитен от PowerShield За да поддържа външното ви осветление в отлично състояние, използваме високоефективното прахообразно покритие, произведено от Interpon, марка на AkzoNobel. По-здраво от традиционните бои, то предпазва от избледняване, драскотини, вдлъбнатини и ръжда, за да осигури дълготрайна красота и издръжливост.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия




Този лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn



С вграден сензор за движение, тези осветителни тела автоматично ви приветстват, когато се върнете у дома след свечеряване, или стават по-ярки, когато пристигнат посетители. Уникалната функция dusk-to-dawn включва осветителните тела автоматично, когато навън се стъмни – идеално за тези дълги летни вечери или за осигуряване на вашата безопасност.

Студена бяла светлина 4000 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизаща бяла светлина. Това осветително тяло създава студена бяла светлина при 4000 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да
- Соларна електроенергия: Да
- В средата на стаята: Не

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Осветление за открито, Сензор, Соларни, Водоустойчивост

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 3,2

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,3466 kg
- Обща височина: 260 mm
- Обща дължина: 190 mm
- Обща ширина: 230 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 500/25
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: DC 4
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169361928
- Нето тегло: 1,32 kg
- Брутно тегло: 1,77 kg
- Височина: 31,8 cm
- Дължина: 23,5 cm
- Ширина: 23,5 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.239

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com