

PHILIPS

Лампа с нажежаема
жичка ST64 40K


Изключително ефективна
соларна система

4000K

Съкло

Соларни

8720169362000



С наистина дълъг полезен живот и подменящи се лампа и батерии

Соларната лампа на Philips, създадена специално за осветителни
тела UltraEfficient за външни пространства.

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 15 000 часа

Висококачествена светлина

- Студена бяла светлина 4000 K

Акценти

Дълъг живот – до 15 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 15 000 часа. Можете да бъдете спокойни,

знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектното градинско осветление всяка вечер.

Студена бяла светлина 4000 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава студена бяла светлина при 4000 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Прозрачен
- Материал: Стъкло

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Не
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- В средата на стаята: Не

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Аксесоари
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Соларни

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 2,5

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,04 kg
- Обща височина: 130 mm
- Обща дължина: 60 mm
- Обща ширина: 60 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 500
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: DC 27
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас III
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169362000
- Нето тегло: 0,04 kg
- Брутно тегло: 0,1 kg
- Височина: 15,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Ширина: 8,5 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.265

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com