

PHILIPS

Стенно осветление Tylus 6 W

Изключително ефективна
соларна система

3000K

Черно

Сензор; Соларно;
Водоустойчиво



8720169362208



Соларно градинско осветление за всички сезони с дълъг полезен живот

Philips разработи външно светодиодно соларно осветление с изключително голяма енергийна ефективност, което използва нова технология за намаляване на въглеродните емисии, материалните отпадъци и потреблението на енергия. Със своя изумително дълъг полезен живот от 50 000 часа, издържа повече от 5 пъти по-дълго в сравнение със светодиодните еквиваленти на Philips за открити пространства. Точно това, което е необходимо за една по-устойчива планета.

Лесно инсталиране

- Не е необходимо окабеляване

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 50 000 часа

Първокласно качество

- Висококачествени материали

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Специални характеристики

- Сензор за движение, за удобство и сигурност

Висококачествена светлина

- Ярка бяла светлина 3000 K

Акценти

Не е необходимо окабеляване



Това осветително тяло се захранва изцяло от слънчева енергия. Не е необходимо окабеляване, което прави тези осветителни тела лесни за позициониране и преместване навсякъде във вашата градина или друга външна зона.

Дълъг живот – до 50 000 часа



Надеждното висококачествено светодиодно осветление издържа до 50 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната светлинна атмосфера в дома си.

Висококачествени материали



Осветлението за открити пространства Philips е направено от висококачествен материал и има първокласен завършек. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

IP44 – Защита от атмосферни въздействия




Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Сензор за движение, за удобство и сигурност



Включен е сензор за движение, за да ви приветства, когато се приберете у дома, или да ви извести, когато идва някой.

Ярка бяла светлина 3000 К



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава ярка бяла светлина при 3000 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Номинален живот: 50 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да
- Соларна електроенергия: Да
- В средата на стаята: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 120 градус(а)
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Сензор, Соларни, Водоустойчивост

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 6

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,84 kg
- Обща височина: 160 mm
- Обща дължина: 170 mm
- Обща ширина: 150 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1000/50
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: DC 4
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169362208
- Нето тегло: 0,84 kg
- Брутно тегло: 1,05 kg
- Височина: 18,5 cm
- Дължина: 21,5 cm
- Ширина: 17,5 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.280

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com