

PHILIPS

Стенно осветление
Lois 30 W

Външни осветителни тела

3000K

Черно

Водоустойчивост



8720169365100



Мощна светлина, дълготрайно качество

Външните прожектори Philips Lois осигуряват мощна светлина с издръжлив дизайн, за да осигурят дълготрайна осветеност за Вашата градина.

Лесна употреба

- Множество различни приложения

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 15 000 часа

Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и истинско стъкло

Създадени за използване на открито

- Рейтинг за защита от атмосферни въздействия IP65

Висококачествена светлина

- Интензивна светлина

Акценти

Множество различни приложения

Идеално външно осветление за градината, терасата, пътеката на двора или балкона, серията осветителни тела Philips – стенни, стоящи и за таван – създават уютна и отпускаща атмосфера след залез слънце, като същевременно дава увереност, че можете да виждате спокойно след като се стъмни.

Дълъг живот – до 15 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 15 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектното градинско осветление всяка вечер.

Висококачествен алуминий и истинско стъкло



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено е от висококачествен лят алуминий и истинско стъкло.

Рейтинг за защита от атмосферни въздействия IP65

IP рейтингът съдържа две цифри, които се отнасят до защитата от твърди частици, като прах, или течности, като например дъжд. IP65 означава, че тези осветителни тела са защитени от пръски вода от всяка посока и са подходящи за употреба на открито.

Интензивна светлина

Осветете дома си с висококачествено осветление

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- В средата на стаята: Не

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 30

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,355 kg
- Обща височина: 150 mm
- Обща дължина: 160 mm
- Обща ширина: 30 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 3200
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- IP код: IP65 | Прахоустойчиво и устойчиво на струи
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169365100
- Нето тегло: 0,35 kg
- Брутно тегло: 0,37 kg
- Височина: 16,6 cm
- Дължина: 3,7 cm
- Ширина: 14,2 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.228

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com