

PHILIPS

Стенно осветление
Lois 24 W

Изключителна
ефективност


3000K

Антрацит

Водоустойчивост



8720169365346



Нашето най- енергоефективно светодиодно осветление досега

Външните прожектори Lois на Philips с изключително голяма енергийна ефективност използват революционна нова технология за намаляване на въглеродните емисии, материалните отпадъци и потреблението на енергия. Със своя изумително дълъг полезен живот от 50 000 часа, тези осветителни тела издържат повече от два пъти по-дълго в сравнение със светодиодните еквиваленти на Philips за открити пространства и използват 50% по-малко енергия, което ги прави идеални за целите на една по-устойчива планета.

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 50 000 часа
- Изключителна ефективност

Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и истинско стъкло
- Издръжлив дизайн с покритие PowerShield

8720169365346

Създадени за използване на открито

- Рейтинг за защита от атмосферни въздействия IP65

Висококачествена светлина

- Интензивна светлина


Акценти

Дълъг живот – до 50 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 50 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

Изключителна ефективност




Консумира поне 50% по-малко енергия в сравнение с еквивалентното стандартно LED осветление от Philips.

Висококачествен алуминий и истинско стъкло



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено е от висококачествен лят алуминий и истинско стъкло.

Издържлив дизайн



Защитен от PowerShield3а да поддържа външното ви осветление в отлично състояние, използваме високоефективното прахообразно покритие, произведено от Interpon, марка на AkzoNobel. По-здраво от традиционните бои, то предпазва от избледняване, драскотини, вдлъбнатини и ръжда, за да осигури дълготрайна красота и издръжливост.

Рейтинг за защита от атмосферни въздействия IP65

IP рейтингът съдържа две цифри, които се отнасят до защитата от твърди частици, като прах, или течности, като например дъжд. IP65 означава, че тези осветителни тела са защитени от пръски вода от всяка посока и са подходящи за употреба на открито.

Интензивна светлина

Осветете дома си с висококачествено осветление

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 50 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- В средата на стаята: Не

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 24

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,518 kg
- Обща височина: 170 mm
- Обща дължина: 200 mm
- Обща ширина: 30 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 4450
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: B
- IP код: IP65 | Прахоустойчиво и устойчиво на струи
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169365346
- Нето тегло: 0,52 kg
- Брутно тегло: 0,56 kg
- Височина: 20,4 cm
- Дължина: 3,7 cm
- Ширина: 16,2 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.221

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com