

# PHILIPS

Квадратно осветление  
за таван Valen 13 W

Осветление за таван

2200 – 6500 K

Бяло

Подходящо за димиране; дист.  
управление; бяла с възможност  
за настройване на  
нюанса; WarmGlow

8720169385191



## Задайте желаната атмосфера само с едно докосване.

Само с няколко натискания на дистанционното управление All-in-one LED осветлението за таван на Philips Ви дава максимална гъвкавост и удобство, за да персонализирате настройките за осветлението с лекота. Комфортно осветление, която не натоварва очите Ви. Създайте желаната атмосфера с помощта на осветление, което познава Вашите нуждите.

### Висококачествена светлина

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите ви

### Допълнете своя интериор

- Изключително тънък дизайн

### Лесно използване

- Лесно инсталиране

### Бутон

- Подобрете момента си. С възможност за настройване на нюанса и функции за регулиране на осветлението (вкл. дистанционно управление)
- Регулируема цветна температура и яркост

# Акценти

## EyeComfort – светлина, която не натоварва очите ви



Лошото качество на светлината може да напегне очите. Като се има предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на

светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Това светодиодно осветително тяло Philips не просто осигурява комфортна светлина, а го прави до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки постоянно качество на светлина, мощност и цветност за повече от десет години.

### Изключително тънък дизайн

Тънкият дизайн е идеален за стаи с нисък таван за разположение на повърхността.

### Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

## Подобрете момента си. С възможност за настройване на нюанса и функции за регулиране на осветлението (вкл. дистанционно управление)

Удобното за използване дистанционно управление Ви позволява да регулирате осветлението така, че да подхожда идеално на Вашето настроение.

### Регулируема цветна температура и яркост

Регулирането на цветната температура и яркостта Ви позволява да промените настроението и атмосферата в стаята, като съобразите осветлението с различни видове дейности.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Да

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

## Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 20 година
- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 20 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Да
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

**Характеристики на светлината**

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200–6500 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 119 lm/W

**Разни**

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Дистанционно управление, Бяла светлина с възможност за настройване на нюанс, WarmGlow

**Други характеристики**

- Ток през лампата: 117 mA

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.5

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 1,2 kg
- Обща височина: 40 mm
- Обща дължина: 300 mm
- Обща ширина: 300 mm

**Сервиз**

- Гаранция: 5 години

**Технически данни**

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1550 (@2700K)
- Цвят на светлината: 2200 – 6500K
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8720169385191
- Нето тегло: 1,05 kg
- Брутно тегло: 1,25 kg
- Височина: 30 cm
- Дължина: 6,2 cm
- Ширина: 30 cm



Дата на издаване:  
2025-09-03  
Версия: 0.278

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)