

PHILIPS

Стенно осветление
Avery 1,8 W

Външно соларно
осветление

2700 K

Черно

Осветление за открито;
соларно; водоустойчиво



8720169386853



Соларно градинско осветление за всички сезони

Осветлението Avery на Philips е надеждно соларно осветление, което издържа по-дълго време, намалява потреблението на енергия и подпомага устойчивостта.

Лесно инсталиране

- Не е необходимо окабеляване

Подходящите светлинни решения

- Соларна електроенергия
- Дълъг живот – до 15 000 часа

Съвременно LED осветление

- Висококачествена светодиодна светлина

Първокласно качество

- Висококачествени материали

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Висококачествена светлина

- Топла дневна светлина 2700 K


Акценти

Не е необходимо окабеляване



Това осветително тяло се захранва изцяло от слънчева енергия. Не е необходимо окабеляване, което прави тези осветителни тела лесни за позициониране и преместване навсякъде във вашата градина или друга външна зона.

Соларна електроенергия



Соларните лампи Philips са предназначени да извлекат максимална енергия от слънцето, за да светят по-дълго време. Без никаква консумация на електроенергия, те ви помагат да спестите пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазването на околната среда.

Дълъг живот – до 15 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 15 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектното градинско осветление всяка вечер.

Висококачествена светодиодна светлина



Тези светодиодни светлини използват уникална технология, разработена от Philips. Те се включват моментално и създават оптимално светлоотдаване, което разкрива живите цветове във вашата градина.

Висококачествени материали




Осветлението за открити пространства Philips е направено от висококачествен материал и има първокласен завършек. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Топла дневна светлина 2700 K

Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това

осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Да
- В средата на стаята: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Осветление за открито, Соларни, Водоустойчивост

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 1,8

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,4 kg
- Обща височина: 5 480 mm
- Обща дължина: 110 mm
- Обща ширина: 130 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 200
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: DC 4
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169386853
- Нето тегло: 0,4 kg
- Брутно тегло: 0,49 kg
- Височина: 14,2 cm
- Дължина: 17,2 cm
- Ширина: 11,7 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.404

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com