

PHILIPS

Луминесцентното тяло ProjectLine

Светодиодни осветителни
тела

Изберете 1 температура с
помощта на вашия стенов ключ
– 3000 К/6500 К/4000 К

Лесно инсталиране с щепсела,
използвайте цветна
температура по подразбиране:
3000 К

90 см

Възможност за свързване до 8
осветителни тела



8720169510388



Професионално качество за вашия проект

Енергийно ефективни светодиоди, луминесцентни осветителни тела, професионални светодиоди за различни приложения. Луминесцентното тяло ProjectLine е енергоспестяващо и е подходящо за широк спектър от приложения. Нашето ново поколение луминесцентни тела вече позволява да изберете най-удобната цветна температура от трите предварително дефинирани сцени в съответствие с предпочитаното от вас време на деня. Могат да се монтират на стена (хоризонтално) и таван.

Устойчив избор

- Пестете енергия от момента, в който завъртите ключа

Изберете висококачествена светлина

- Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 30 000 часа

Акценти

Енергийна ефективност

Всички енергоспестители на Philips пестят енергия от момента, в който завъртите ключа. По време на техния живот те използват по-малко kW и по този начин също водят до по-нисък разход на енергия. Нивото на енергоспестяване се различава за всеки тип лампа и технология.

Надеждно качество

Philips спазва обещанията си относно работата на лампите. Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips относно светлоотдаването, полезния живот и еквивалента на мощността на лампата с нажежаема жичка.

Дълъг експлоатационен срок до 30 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава полезния живот на продукта до 30 000 часа.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: PVC
- Завършек на разсейвател/лещи: Опал
- Материал на разсейвател/леща: Поликарбонат

Издръжливост

- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +40°C

Характеристики на светлината

- Индекс на цветопрераждане (CRI): >80
- Толерантност на светлинния поток: +/-10%
- Цветен код: 3000/4000/6500
- Непрестанно излъчване на светлина: Не
- Свързана цветна температура (номинална): 3000, 4000, 6500
- Първоначална хроматичност: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Разпръскване на светлинния лъч на осветителното тяло: 120°
- Светлинен поток: 1 120 lm
- Максимално ниво на затъмняване: Не е приложимо
- Оптичен материал: Поликарбонат
- Оптичен тип: Ъгъл на насочване 120°
- Наситено червено (R9): <50
- Работна температура на околната среда Tq: 25 °C
- Стробоскопичен ефект: 1,6
- Унифицирана скала за отблясъци CEN: 25
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 120 lm/W

Разни

- Допълнителни функции: ProjectLine, Сензор, Водоустойчивост

Други характеристики

- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да
- Фотобиологичен риск: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Спецификация на фотобиологичния риск: 0,2 m

Захранване

- Входно напрежение: 220 до 240
- Пусков ток: 5,69 A
- Време за натиск: 0,11 ms
- Фактор на мощността (фракция): 0.5

Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 9,6
- Толерантност на консумация на енергия: +/-10%

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 32 mm
- Обща дължина: 885 mm
- Обща ширина: 20 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II
- Кабел: -
- Съвързване: Електрически контакт
- Честота на неизправност на механизма за управление при среден полезен живот 35 000 h: 7,5
- Подходящи за димиране: Не
- Включен драйвер: Да
- Материал за фиксиране: -
- Знак за запалимост: За монтаж върху нормално запалими повърхности
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Тест с нажежаема жица: Температура 650°C, продължителност 30 сек
- Честота на линията: 50 or 60
- Код за механична защита от удар: IK02 | 0,2 J стандарт
- Брой редуктори: 1 брой
- Брой продукти на MCB от 16 A тип B: 145
- Подходящ за произволно превключване: Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169510388
- Нето тегло: 0,21 kg
- Брутно тегло: 0,29 kg
- Височина: 3,2 cm
- Дължина: 113,5 cm
- Ширина: 4 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.219

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com