

PHILIPS


Осветление за
насочване с X-конектор

Осветление за насочване

Акcesoар

Черно

8721103040411



Проектирано за безпроблемно монтиране и безкрайни вериги.

Системата Philips EasyLink за високоволтово осветление за насочване, Ви позволява да монтирате желаните осветителни тела на тавана, там където ги искате. На една-единствена релса можете да добавяте и премахвате набор от различни лампи и осветителни тела без усилие и без да са ви необходими допълнителни източници на захранване. С тънък дизайн, за да се слее с Вашия интериор.

Специални характеристики

- За всяка стая във вашия дом

Неограничени възможности

- Безкрайни опции за персонализиране

Допълнете своя интериор

- Тънък и стилизиран дизайн

Материали и покритие

- Висококачествени материали

Акценти

За всяка стая във вашия дом

Напълно функционална и същевременно много елегантна, тази лампа тип „Спот“ Philips внася декоративен елемент във всяка стая във вашия дом.

Безкрайни опции за персонализиране




Насладете се на многообразието на линейното осветление. Изберете дължина на релсата, захранване и лампи, които отговарят на Вашите нужди, благодарение на широката гама от различни осветителни тела, от които да избирате.

Тънък и стилен дизайн

Със своя тънък 17-милиметров дизайн тези релси за осветителни тела се сливат чудесно със заобикалящата ги среда и са в хармония с останалата част от мебелите и със стила на Вашия дом, което ги прави идеалният избор за почти всеки интериор.

Висококачествени материали



Устойчив и атрактивен материал за атрактивна и дълготрайна инвестиция.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал, Пластмаса

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Съдържа батерии: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Не
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Трапезария, Гараж, Кухня, Всекидневна
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за насочване

Други характеристики

- Ток през лампата: 8000 mA

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,161 kg
- Обща височина: 20 mm
- Обща дължина: 180 mm
- Обща ширина: 180 mm

Сервиз

- Гаранция: 3 години

Технически данни

- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8721103040411
- Нето тегло: 0,16 kg
- Брутно тегло: 0,2 kg
- Височина: 15 cm
- Дължина: 15 cm
- Ширина: 3 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.245

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com