

PHILIPS

Осветление за таван
Valen 16 W

Осветление за таван

2200 – 6500 K

Черно

Подходящо за димиране; дист.
управление; бяла с възможност
за настройване на
нюанса; WarmGlow

8721103051035



Задайте желаната атмосфера само с едно докосване.

Само с няколко натискания на дистанционното управление All-in-one LED осветлението за таван на Philips Ви дава максимална гъвкавост и удобство, за да персонализирате настройките за осветлението с лекота. Комфортно осветление, която не натоварва очите Ви. Създайте желаната атмосфера с помощта на осветление, което познава Вашите нуждите.

Висококачествена светлина

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите ви

Допълнете своя интериор

- Изключително тънък дизайн

Лесно използване

- Лесно инсталиране

Бутон

- Подобрете момента си. С възможност за настройване на нюанса и функции за регулиране на осветлението (вкл. дистанционно управление)
- Регулируема цветна температура и яркост

Акценти

EyeComfort – светлина, която не натоварва очите ви



Лошото качество на светлината може да напегне очите. Като се има предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на

светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Това светодиодно осветително тяло Philips не просто осигурява комфортна светлина, а го прави до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки постоянно качество на светлина, мощност и цветност за повече от десет години.

Изключително тънък дизайн

Тънкият дизайн е идеален за стаи с нисък таван за разположение на повърхността.

Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Подобрете момента си. С възможност за настройване на нюанса и функции за регулиране на осветлението (вкл. дистанционно управление)

Удобното за използване дистанционно управление Ви позволява да регулирате осветлението така, че да подхожда идеално на Вашето настроение.

Регулируема цветна температура и яркост

Регулирането на цветната температура и яркостта Ви позволява да промените настроението и атмосферата в стаята, като съобразите осветлението с различни видове дейности.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Да

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 20 година
- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Съдържа батерии: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Да
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200–6500 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 125 lm/W

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Дистанционно управление, Бяла светлина с възможност за настройване на нюанс, WarmGlow

Други характеристики

- Ток през лампата: 140 mA

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,8 kg
- Обща височина: 20 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 291 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2000 (@2700K)
- Цвят на светлината: 2200 – 6500K
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8721103051035
- Нето тегло: 0,8 kg
- Брутно тегло: 0,97 kg
- Височина: 29,5 cm
- Дължина: 4,8 cm
- Ширина: 29,5 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.266

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com