

PHILIPS

Прозрачна лампа с
нажежаема жичка 40 W
A60 E27

Изключителна
ефективност

2700 K

485lm

50000h

Регулиране на осветлението



8721103051936



Лампа с изключителна ефективност – нашата най-енергоефективна светодиодна лампа

Светодиодните лампи с изключителна ефективност на Philips осигуряват красиво осветление, предлагат изключително дълъг полезен живот от 50 000 часа и незабавни и значителни икономии на енергия. Намалете честотата на подмяна на лампите и се насладете на светлина, която е приятна за очите, с нашия доверен дизайн EyeComfort.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Проектирана да издържа по-дълго и да пести повече енергия

- Ежедневно включване, спестяване на енергия
- Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

Подходящи за димиране (светодиодни лампи)

- Подходящи за димиране (светодиодни лампи)

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Ежедневно включване, спестяване на енергия



Нашите светодиодни лампи UltraEfficient са с поне 50% по-енергийно ефективни от стандартните светодиодни лампи на Philips, спестявайки Ви енергия всеки ден

Дълготрайна лампа – издържа до 50 години



Избягнете излишните чести смени на лампите. С експлоатационен живот до 50 000 часа, нашите светодиодни лампи с изключителна ефективност издържат 3,5 пъти по-дълго от стандартните светодиодни лампи на Philips, така че можете да се насладите на идеално светлинно решение за повече от 50 години.

Подходящи за димиране (светодиодни лампи)



Тази лампа може да се използва с повечето димери, за да създаде желаната от Вас атмосфера с плавно димиране. Проверете таблицата за съвместимост на димируемостта, за да сте сигурни, че Вашият димер може да се използва с тази лампа.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 500 000
- Номинален живот: 50 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(а)
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 485 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 210 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Информация за опаковката

- EAN: 8721103051936
- EOC: 872110305193600
- Заглавие на продукта: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE D SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.8
- Напрежение: AC 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A
- Консумация на електроенергия: 2,3 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 108 mm
- Обща дължина: 108 mm
- Обща ширина: 60 mm

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 2210850

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8721103051936
- Нето тегло: 0,04 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-03
Версия: 0.219

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com