

PHILIPS

Матрична лампа тип
„свещ“ с нажежаема жичка
60 W B35 E14

Изключителна
ефективност

2700 K

806lm

50000h



8721103052032



Лампа с изключителна ефективност – нашата най-енергоефективна светодиодна лампа

Светодиодните лампи с изключителна ефективност на Philips осигуряват красиво осветление, предлагат изключително дълъг полезен живот от 50 000 часа и незабавни и значителни икономии на енергия. Намалете честотата на подмяна на лампите и се насладете на светлина, която е приятна за очите, с нашия доверен дизайн EyeComfort.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Проектирана да издържа по-дълго и да пести повече енергия

- Ежедневно включване, спестяване на енергия
- Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Ежедневно включване, спестяване на енергия



Нашите светодиодни лампи с изключителна ефективност са с поне 40% по-енергийно ефективни от стандартните светодиодни лампи на Philips, спестявайки Ви енергия всеки ден

Дълготрайна лампа – издържа до 50 години



Избягнете излишните чести смени на лампите. С експлоатационен живот до 50 000 часа, нашите светодиодни лампи с изключителна ефективност издържат 3,5 пъти по-дълго от стандартните светодиодни лампи на Philips, така че можете да се насладите на идеално светлинно решение за повече от 50 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип свещ с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 500 000
- Номинален живот: 50 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 212 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Информация за опаковката

- EAN: 8721103052032
- EOC: 872110305203200
- Заглавие на продукта: LED CLA 60W B35 E14 2700K FR UE SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A
- Консумация на електроенергия: 3,8 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 97 mm
- Обща дължина: 97 mm
- Обща ширина: 35 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 2210845

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8721103052032
- Нето тегло: 0,02 kg
- Брутно тегло: 0,03 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-03
Версия: 0.212

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com