

# PHILIPS

Осветление за таван с  
дистанционно управление  
24 W

Осветление за таван

4000/6500/2700K

Бяло

Подходящо за  
диммиране, дистанционно  
управление, бяла с възможност  
за настройване на нюанса

8721103057587



## Задайте желаната атмосфера само с едно докосване.

Само с няколко натискания на дистанционното управление All-in-one LED осветлението за таван на Philips Ви дава максимална гъвкавост и удобство, за да персонализирате настройките за осветлението с лекота. Комфортно осветление, която не натоварва очите Ви. Създайте желаната атмосфера с помощта на осветление, което познава Вашите нуждите.

### Лесно използване

- Лесно инсталиране

### Светлинен ефект

- SceneSwitch със смяна на цвета
- Равномерно разпределение на светлината

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

### Бутон

- Удобна функция за регулиране на яркостта (включено дистанционно управление)

# Акценти

## Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

## SceneSwitch със смяна на цвета

SceneSwitch със смяна на цвета позволява да задавате общото настроение в жилищното пространство у дома. Съсредоточете се върху задачите със студена дневна светлина, бъдете по-продуктивни със студена бяла светлина или се отпуснете и релаксирайте с топла бяла светлина. Накратко, потребителите могат да управляват осветлението в дома си според ежедневните си дейности.

## Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Удобна функция за регулиране на яркостта (включено дистанционно управление)

Превключвайте между различните нива на яркост така, че те да съответстват на Вашето настроение или дейност.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 20 година
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 20 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

### Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700-4000-6500 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

### Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Трапезария, Всекидневна
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Дистанционно управление, Бяла светлина с възможност за настройване на нюанс

### Други характеристики

- Ток през лампата: 198 mA

### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,84 kg
- Обща височина: 60 mm

### Сервиз

- Гаранция: 5 години

### Технически данни

- Диаметър: 300 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2400
- Цвят на светлината: 4000/6500/2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I

### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8721103057587
- Нето тегло: 0,84 kg
- Брутно тегло: 1,25 kg
- Височина: 34,5 cm
- Дължина: 34 cm
- Ширина: 14,5 cm



Дата на издаване:  
2025-09-17  
Версия: 0.286

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)