

PHILIPS

Осветление за таван с
дистанционно управление
24 W


Осветление за таван

4000/6500/2700K

Черно

Подходящо за
димирание; дистанционно
управление; бяла с възможност
за настройване на нюанса

8721103057600



Задайте желаната атмосфера само с едно докосване.

Само с няколко натискания на дистанционното управление All-in-one LED осветлението за таван на Philips Ви дава максимална гъвкавост и удобство, за да персонализирате настройките за осветлението с лекота. Комфортно осветление, която не натоварва очите Ви. Създайте желаната атмосфера с помощта на осветление, което познава Вашите нуждите.

Лесно използване

- Лесно инсталиране

Светлинен ефект

- SceneSwitch със смяна на цвета
- Равномерно разпределение на светлината

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Бутон

- Удобна функция за регулиране на яркостта (включено дистанционно управление)

Акценти

Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

SceneSwitch със смяна на цвета

SceneSwitch със смяна на цвета позволява да задавате общото настроение в жилищното пространство у дома. Съсредоточете се върху задачите със студена дневна светлина, бъдете по-продуктивни със студена бяла светлина или се отпуснете и релаксирайте с топла бяла светлина. Накратко, потребителите могат да управляват осветлението в дома си според ежедневните си дейности.

Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Удобна функция за регулиране на яркостта (включено дистанционно управление)

Превключвайте между различните нива на яркост така, че те да съответстват на Вашето настроение или дейност.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 20 година
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700-4000-6500 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Трапезария, Всекидневна
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Дистанционно управление, Бяла светлина с възможност за настройване на нюанс

Други характеристики

- Ток през лампата: 198 mA

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,84 kg
- Обща височина: 60 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 300 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2400
- Цвят на светлината: 4000/6500/2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8721103057600
- Нето тегло: 0,84 kg
- Брутно тегло: 1,25 kg
- Височина: 34,5 cm
- Дължина: 34 cm
- Ширина: 14,5 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.338

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com