

PHILIPS

Осветление за
таван Valen 32 W


Осветление за таван

2200 – 6500 КК

Бяло

Подходящо за димиране; дист.
управление; бяла с възможност
за настройване на
нюанса; WarmGlow

8721103060822



Подходящата светлина за всички Ваши нужди — с едно докосване

С дистанционно контролираните осветителни тела за таван Philips Valen осветлението се адаптира към Вашия живот, а не обратното. Само с едно щракване можете да трансформирате пространството си – независимо дали се нуждаете от енергизираща яркост, за да се фокусирате, или от топли тонове, за да се починете. Ексклузивната технология за димиране към топли тонове създава уютна атмосфера на свещи за онази мека светлина, когато просто искате да се отпуснете. Без сложни настройки, без проблеми – само перфектен, интуитивен контрол на всеки момент от деня Ви. Включено дистанционно управление.

Създайте топла атмосфера

- Димиране към топли тонове

Неограничени възможности

- Пълна гъвкавост за създаване на идеалната атмосфера

Многофункционално осветление за всеки момент от деня

- Максимално димиране до 1%

8721103060822

Лесно използване

- Лесно за инсталиране

Бутон

- Лесно за управление

Акценти

Димиране към топли тонове

С технологията WarmGlow осветлението преминава към по-топъл тон, когато се димира, точно както при стандартна лампа с нажежаема жичка. Димирайте осветлението от 2700 K до 2200 K и 1%, за да създадете уютна атмосфера на свещи.

Пълна гъвкавост за създаване на идеалната атмосфера

Създайте желаната атмосфера за всички пространства и дейности, като лесно избирате между пет различни настройки: нощна светлина (2700 K), Релакс (2200 K), Ярко (3000 K), Концентрация (4000 K) и Енергия (6500 K).

Максимално димиране до 1%

Можете лесно да създадете идеалната атмосфера с максимално димиране до 1% – независимо дали искате да гледате филм, да приглушите осветлението, за да се пригответе за лягане, или да имате нужда от нощна лампа посред нощ.

Лесно за инсталиране

Благодарение на лесния за използване кабелен конектор и механизма за завъртане и заключване, осветителните тела се монтират бързо и лесно – без необходимост от специални инструменти или сложни операции. Дистанционното управление или стенният ключ се закрепват лесно към стената, така че винаги са на разположение, когато искате да включите или изключите осветлението.

Лесно за управление

Просто монтирайте Valen като нормално осветително тяло за таван и започнете да го използвате с дистанционното управление или стенния ключ. Без удвояване, без мобилно приложение – просто го разопаковайте, монтирайте и го управлявайте с дистанционното управление или стенния ключ. Изберете предпочитаните от Вас нива на осветление или димиране само с едно кликане. Тази лампа има вграден чип за памет, който ще запомни последната Ви настройка на осветление, така че винаги можете да запазите любимата си осветителна сцена.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Да

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 20 година
- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Съдържа батерии: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Да
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200–6500 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 128 lm/W

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Дистанционно управление, Бяла светлина с възможност за настройване на нюанс, WarmGlow

Други характеристики

- Ток през лампата: 160 mA

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 2,5 kg
- Обща височина: 30 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 541 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 4100 (@2700K)
- Цвят на светлината: 2200 – 6500K
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8721103060822
- Нето тегло: 2,1 kg
- Брутно тегло: 2,55 kg
- Височина: 54,5 cm
- Дължина: 5,2 cm
- Ширина: 54,5 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.494

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com