

PHILIPS

Осветление за таван
Moire 17 W

Осветление за таван

2700 K

Бяло

8721103069016



Комфортна светодиодна лампа, която не натоварва очите Ви

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват осветление, създадено за комфорта на очите Ви

Светлинен ефект

- Това осветление за таван се отличава с технологията Interlaced Optics, умело преразпределяща светлината, за да подобри цялостното ви осветление. Лещата на това осветително тяло има пирамидална микроструктура, която разпръсква и равномерно разпределя светлината, което намалява натоварването на очите.

Лесно използване

- Безпроблемно инсталиране без нужда от окабеляване.

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Първокласно качество

- Лесно за почистване

Акценти

Кръстосана оптика

Това осветление за таван се отличава с технологията Interlaced Optics, умело преразпределяща светлината, за да подобри цялостното ви осветление. Лещата на това осветително тяло има пирамидална микроструктура, която разпръсква и равномерно разпределя

светлината, което намалява натоварването на очите.

Лесно инсталиране Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

Лесно за почистване

Гладките и лесни за почистване материали означава, че домът ви винаги ще изглежда атрактивен от пода до тавана.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Не

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Съдържа батерии: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Трапезария, Гараж, Коридор, Домашен офис, Хотел и ресторант, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ток през лампата: 142 mA

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,42 kg
- Височина: 5 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 320 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1700
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8721103069016
- Нето тегло: 0,42 kg
- Брутно тегло: 0,6 kg
- Височина: 35,4 cm
- Дължина: 35,4 cm
- Ширина: 6,4 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.197

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com