



Luz LED confortável que é agradável para seus olhos

Com o design robusto e desempenho ideal, a luminária LED Performance da Philips é perfeita para trazer qualidade e brilho a qualquer espaço doméstico. Luz confortável que é agradável para os olhos.

Fácil de experimentar

- · Ideal para salas com tetos baixos, é uma instalação discreta e sutil.
- · Fácil de instalar, seguro de usar

Durabilidade

· Vida útil longa de até 25.000 horas

Cuidados com os olhos

· A alta qualidade da luz LED realça as cores vivas

Destaques

Excelente para tetos baixosDesign fino

Fácil de instalar, seguro de usar

O ventilador de teto retrátil LED da Philips passou por testes de segurança rigorosos e inclui parafusos resistentes a quedas e um design robusto, além de outros importantes recursos de segurança.

Vida útil longa de até 25.000 horas

A tecnologia LED da Philips estende a vida útil do seu produto em até 25.000 horas

Luz LED de alta qualidade

Há tecnologia LED premium integrada à lâmpada Philips. Quando ativada instantaneamente, ela permite uma emissão de luz ideal e traz cores vivas para auxiliar a identificação das cores pelas crianças ao desenhar ou ler

Especificações

Características da lâmpada

Uso previsto: Área Interna

Design e acabamento

- · Cor: Branca
- Material: Metal
- · Cor do compartimento: Branco
- · Material do compartimento: Alumínio
- Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Fosco
- Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Poliestireno

Durabilidade

- Número de ciclos de alternância: 12.500
- Intervalo de temperatura ambiente:
 -10 a 40 °C
- Vida útil nominal: 25.000 hora(s)

Recurso/acessório extra incl.

- · Regulável com controle remoto: Não
- · LED integrado: Sim
- · Controle remoto incluído: Não

Garantia

· Período de garantia: 1 anos

Características da luz

- Ângulo de foco: 110 °
- · Consistência de cor: 6 SDCM
- · Color rendering index (CRI): 80
- · Emissão de luz constante: N
- Temperatura de cor correlacionada (nom.): 6500
- Cromaticidade inicial: (0.3130 , , 0.3370) 6 SDCM
- · Fonte de luz substituível: N
- Difusão de feixe da luz da luminária:
 110°
- Fluxo luminoso: 2.000 lm
- · Material de óptica: Poliestireno
- · Tipo de ótica: Ângulo de foco de 110°
- · Material refletor: -
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 83,00 lm/W

Diversos

- Desenvolvido especialmente para:
 Quarto, Sala de estar, Sala de jantar,
 Cozinha, Home office
- · Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes embutidas
- · EyeComfort: Sim

Outras características

- · Corrente da lâmpada: 335 mA
- · Compatível com EU RoHS: Sim

Potência

- · Tensão de entrada: 110 a 240
- · Corrente de irrupção: 14,9 A
- · Tempo de irrupção: 0,5 ms
- · Fator de potência (fração): 0.5

Consumo de energia

· Consumo de energia: 24

Dimensões e peso do produto

· Peso líquido: 0,517 kg

· Comprimento do corte: 28.2-28.5 cm

· Largura do corte: 28.2-28.5 cm

· Altura: 2 cm

· Comprimento: 30 cm

· Distância embutida: 50 mm

· Largura: 30 cm

· Diâmetro total: 295 mm

· Altura geral: 20 mm

· Comprimento geral: 295 mm

· Largura total: 295 mm

Serviço

· Garantia: 2 anos

Especificações técnicas

- · Diâmetro: 295 mm
- Saída de luz total da luminária (lúmens): 2000
- · Cores claras: 6500
- Eletricidade: 110-240
- · Lâmpada de potência incluída: 24
- · Código IP: IP20
- · Classe de proteção: Classe II
- Conexão: Cabos/fios suspensos
- · Regulável: Não
- Controlador/fonte de alimentação/ transformador: Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
- · Driver incluído: Sim
- · Fixation material: Aço
- Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
- Teste de Glow-wire: Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
- Código de proteção de entrada: IP20
 Proteção contra toques
- · Line Frequency: 50 or 60
- Código de proteção mecânica contra impactos: IKO3 | 0,3 J
- Número de unidades de equipamento: Unidade
- Adequado para uma comutação aleatória: Não se aplica
- Proteção/Classe IEC: Classe de segurança II

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718699748791

Peso líquido: 0,59 kg
Peso bruto: 0,68 kg
Altura: 34,2 cm
Comprimento: 3,1 cm
Largura: 30,3 cm



Data de emissão: 2025-08-30 Versão: 0.490

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.