




Lâmpada GU10

A lâmpada refletora colorida WiZ LED GU10 traz iluminação inteligente para seu dia a dia. Ideal para iluminação de destaque, exibição e trabalho. Crie seu ambiente de escolha com 16 milhões de cores, além de luz branca quente a fria. Você pode agendar para que as luzes se acendam ou se apaguem de acordo com suas rotinas diárias ou semanais. Controle com seu smartphone ou por voz e tenha acesso remoto às luzes mesmo quando não estiver em casa. As luzes WiZ se conectam ao seu roteador Wi-Fi, sem a necessidade de outro hardware.


DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente de cor completa
- Até 400 lúmens
- Fácil de instalar e usar
- Controle com aplicativo ou voz




Recursos de iluminação inteligente fáceis de configurar

Aproveite os benefícios dos recursos inteligentes instantaneamente. Basta conectar sua luz WiZ à rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver longe de casa programando-as para acender e apagar automaticamente. Não há necessidade de hardware adicional, como hub ou gateway!



Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense da WiZ transforma suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ em uma sala, você pode ativar o recurso SpaceSense no aplicativo WiZ e fazer com que as luzes sejam ligadas e desligadas automaticamente com detecção de movimento. É simples. É SpaceSense. É WiZ.



Monitore seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com o aplicativo WiZ. Acesse facilmente um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o seu consumo de energia em casa.




Milhões de cores e modos de luz que mudam para alegrar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que projetamos para você. Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar uma atmosfera incrível e elevarão seu humor.



Escolha o clima certo com luz branca quente a fria ajustável

Escolha entre uma ampla variedade de branco frio revigorante ao branco quente suave, ou simplesmente selecione os modos predefinidos como Foco e Relaxar para criar o melhor ambiente para suas atividades.



Controle a iluminação inteligente do jeito que preferir

Com WiZ, você pode controlar a iluminação inteligente de várias maneiras. Ajuste as luzes com seu smartphone, voz, controle remoto WiZ ou com interruptores de parede para alternar entre seus modos favoritos. Funciona com os atalhos do Google Home, da Alexa e da Siri.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Uso previsto: Área Interna
Formato da lâmpada: GU10
Soquete: GU10
Regulável: Sim

DIMENSÕES DA LÂMPADA

Peso: 0,055 kg

DURABILIDADE

Vida média (a 2,7 h/dia): 15 ano(s)
Fator de manutenção de lúmen: 70%
Número de ciclos de alternância: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Ângulo de foco: 40 °
Consistência de cor: 4 SDCM
Color rendering index (CRI): ≥90
Temperatura de cor: 2200-6500 K
Categoria de cores claras: Colorido e branco regulável
Fluxo luminoso nominal: 400 lm
Hora inicial: <1 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz: Luz total instantânea
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 81 lm/W

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 50 mA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8719514550919
EOC: 871951455091900
Título do produto: Wi-Fi BLE Color/
4.9W GU10 120-127V 6/1PF

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.7
Voltagem: 120-127 V
Potência equivalente: 35 W
Consumo de energia: 4,9 W

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Altura geral: 58 mm
Comprimento geral: 58 mm
Largura total: 50 mm

VALORES NOMINAIS

Vida útil nominal: 15.000
Fluxo luminoso nominal: 400 lm
Intensidade nominal máxima: 502 cd
Potência nominal: 4.9 W

SERVIÇO

Garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 60

COMPATIBILIDADE

Compatível com o recurso Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC – produto: 8719514550919
Peso líquido: 0,07 kg
Peso bruto: 0,11 kg
Altura: 16 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos são reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.