




Starter kit de faixa de LED 2 m

O Starter kit de faixa de LED de 2 metros WiZ oferece tudo o que você precisa para obter uma luz inteligente brilhante e colorida. Corte a tira flexível no tamanho certo para adicionar iluminação indireta e linear a qualquer espaço. Use com o aplicativo WiZ ou com sua voz para escurecer e iluminar ou use modos de luz predefinidos em configurações de Wi-Fi.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor intensa
- Unidade de alimentação eléctrica incluída
- IP20/plástico



Recursos de iluminação inteligente fáceis de configurar

Aproveite os benefícios dos recursos inteligentes instantaneamente. Basta conectar sua luz WiZ à rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver longe de casa programando-as para acender e apagar automaticamente. Não há necessidade de hardware adicional, como hub ou gateway!



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo controle fácil pelo Google Home, Amazon Alexa, Casa da Apple ou qualquer outra plataforma de casa inteligente baseada em Matter de sua escolha.



Configure luzes para seguir sua própria programação

Automatize suas luzes inteligentes para seguir suas rotinas diárias ou semanais. Programe suas luzes para acender pela manhã ou antes de chegar em casa, e deixe-as apagadas para economizar energia quando não forem necessárias.




Milhões de cores e modos de luz que mudam para alegrar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que projetamos para você. Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar uma atmosfera incrível e elevarão seu humor.



Escolha o clima certo com luz branca quente a fria ajustável

Escolha entre uma ampla variedade de branco frio revigorante ao branco quente suave, ou simplesmente selecione os modos predefinidos como Foco e Relaxar para criar o melhor ambiente para suas atividades.



Controle a iluminação inteligente do jeito que preferir

Com WiZ, você pode controlar a iluminação inteligente de várias maneiras. Ajuste as luzes com seu smartphone, voz, controle remoto WiZ ou com interruptores de parede para alternar entre seus modos favoritos. Funciona com os atalhos do Google Home, da Alexa e da Siri.



ESPECIFICAÇÕES

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Branca
Material: Plástico

DURABILIDADE

Vida útil nominal: 15.000

RECURSO/ACESSÓRIO EXTRA INCL.

Regulável com controle remoto: Não
LED integrado: Sim
Interruptor liga/desliga no fio: Sim
Adaptador de energia incluído: Sim
Controle remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Color rendering index (CRI): ≥80
Temperatura de cor: 2700-6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 80 lm/W

DIVERSOS

Desenvolvido especialmente para:
Sala de estar Cozinha Quarto

CONSUMO DE ENERGIA

Voltagem: 100-240 V
Consumo de energia: 20

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,24 kg
Altura geral: 2,2 mm
Comprimento geral: 2.000 mm
Largura total: 12 mm

SERVIÇO

Garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Saída de luz total da luminária
(lúmens): 1600
Cores claras: 2700 - 6500 (RGB)
Luminária regulável: Sim
Lâmpada de potência incluída: 20
Código IP: IP20 | Proteção contra
toques
Classe de proteção: Classe III

COMPATIBILIDADE

Compatível com o recurso Efeitos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos são reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.