

Wi-Fi LEDSTRIP 1M 800LM EXTENSION

Aumente a faixa de LED WiZ em até 10 metros com a faixa de extensão de 1 metro flexível e colorida, que permite trazer ainda mais cor para sua casa.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor intensa
- Baixa tensão
- Revestimento IP20/Pu



Recursos de iluminação inteligente fáceis de configurar

Aproveite os benefícios dos recursos inteligentes instantaneamente. Basta conectar sua luz WiZ à rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver longe de casa programando-as para acender e apagar automaticamente. Não há necessidade de hardware adicional, como hub ou gateway!



Configure luzes para seguir sua própria programação

Automatize suas luzes inteligentes para seguir suas rotinas diárias ou semanais. Programe suas luzes para acender pela manhã ou antes de chegar em casa, e deixe-as apagadas para economizar energia quando não forem necessárias.



Crie a cena de luz perfeita

Misture modos de luzes coloridas e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito um momento do dia. Basta salvar uma nova cena e selecioná-la quando quiser com o aplicativo WiZ ou a voz.



Milhões de cores e modos de luz que mudam para alegrar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que projetamos para você. Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar uma atmosfera incrível e elevarão seu humor.



Escolha o clima certo com luz branca quente a fria ajustável

Escolha entre uma ampla variedade de branco frio revigorante ao branco quente suave, ou simplesmente selecione os modos predefinidos como Foco e Relaxar para criar o melhor ambiente para suas atividades.



Controle a iluminação inteligente do jeito que preferir

Com WiZ, você pode controlar a iluminação inteligente de várias maneiras. Ajuste as luzes com seu smartphone, voz, controle remoto WiZ ou com interruptores de parede para alternar entre seus modos favoritos. Funciona com os atalhos do Google Home, da Alexa e da Siri.



ESPECIFICAÇÕES

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Branca
Material: Plástico

RECURSO/ACESSÓRIO EXTRA INCL.

Corpo do refletor ajustável: N
Regulável com controle remoto: N
LED integrado: Sim
Interruptor liga/desliga no fio: N
Adaptador de energia incluído: N
Controle remoto incluído: N

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Color rendering index (CRI): 80

DIVERSOS

Desenvolvido especialmente para:
Funcional

CONSUMO DE ENERGIA

Voltagem: 12 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,05 kg
Altura: 0,22 cm
Comprimento: 100 cm
Largura: 1,2 cm

SERVIÇO

Garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vida útil até: 15.000 hora(s)
Saída de luz total da luminária (lúmens): 800
Cores claras: 2700 - 6500 (RGB)
Luminária regulável: Sim
LED: Sim
LED incorporado: Sim
Lâmpada de potência incluída: 11
Código IP: IP20
Classe de proteção: Classe III



©2023 Signify Holding. Todos os direitos são reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

EAN:

wizconnected.com