



Luminária de mesa Hero

O design levemente arredondado da luminária de mesa WiZ Hero traz uma luz colorida e inteligente para qualquer ambiente da sua casa. Use o aplicativo WiZ ou a sua voz para escurecer e iluminar ou aproveite os modos de luz predefinidos disponíveis nas configurações de Wi-Fi.


DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor intensa
- Controle de sensor de toque
- Fácil de instalar e usar



Recursos de iluminação inteligente fáceis de configurar

Aproveite os benefícios dos recursos inteligentes instantaneamente. Basta conectar sua luz WiZ à rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver longe de casa programando-as para acender e apagar automaticamente. Não há necessidade de hardware adicional, como hub ou gateway!




Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense da WiZ transforma suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ em uma sala, você pode ativar o recurso SpaceSense no aplicativo WiZ e fazer com que as luzes sejam ligadas e desligadas automaticamente com detecção de movimento. É simples. É SpaceSense. É WiZ.



Configure luzes para seguir sua própria programação

Automatize suas luzes inteligentes para seguir suas rotinas diárias ou semanais. Programe suas luzes para acender pela manhã ou antes de chegar em casa, e deixe-as apagadas para economizar energia quando não forem necessárias.



Crie a cena de luz perfeita

Misture modos de luzes coloridas e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito um momento do dia. Basta salvar uma nova cena e selecioná-la quando quiser com o aplicativo WiZ ou a voz.



Milhões de cores e modos de luz que mudam para alegrar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que projetamos para você. Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar uma atmosfera incrível e elevarão seu humor.



Escolha o clima certo com luz branca quente a fria ajustável

Escolha entre uma ampla variedade de branco frio revigorante ao branco quente suave, ou simplesmente selecione os modos predefinidos como Foco e Relaxar para criar o melhor ambiente para suas atividades.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Uso previsto: Área Interna
Formato da lâmpada: Redondo
Regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Branca
Material: Plástico

DURABILIDADE

Vida média (a 2,7 h/dia): 25 ano(s)
Fator de manutenção de lúmen: 70%
Número de ciclos de alternância: 20.000
Vida útil nominal: 25.000

RECURSO/ACESSÓRIO EXTRA INCL.

Regulável com controle remoto: Sim
LED integrado: Sim
Interruptor liga/desliga no fio: Sim
Controle remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência de cor: 6 SDCM
Color rendering index (CRI): ≥80
Temperatura de cor: 2200-6500 K
Tempo de aquecimento para 60% de luz: 2
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 68 lm/W

DIVERSOS

Desenvolvido especialmente para:
Sala de estar Sala de jantar Quarto

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 300 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.4
Voltagem: 100-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,72 kg
Altura geral: 158 mm
Comprimento geral: 150 mm
Largura total: 150 mm

SERVIÇO

Garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro: 150 mm
Saída de luz total da luminária (lúmens): 620
Cores claras: 2200 - 6500 (RGB)
Lâmpada de potência incluída: 9
Código IP: IP20 | Proteção contra toques
Classe de proteção: Classe II

COMPATIBILIDADE

Compatível com o recurso Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC – produto: 8719514553255
Peso líquido: 0,7 kg
Peso bruto: 0,91 kg
Altura: 16,5 cm
Comprimento: 15 cm
Largura: 18,5 cm



© 20