

PHILIPS

Réflecteur-projecteur
à incandescence

Ampoule à incandescence

65 W

Culot moyen

Transparent

Lighting Facts/Datos de Iluminación	
Per Bulb/Por Bombilla	
Brightness/Brillo	620 lumens/lúmenes
Estimated Yearly Energy Cost/ Costo Estimado Anual de Energía	\$7.83
Based on 3 hrs/day, 11¢/kWh. Cost depends on rates and use./Basado en 3 hrs/día, 11¢/kWh. Costo depende de la tarifa y el uso.	
Life/Duración	2.3 years/años
Based on 3 hrs/day/Basado en 3 hrs/día	
Light Appearance/Apariencia de Iluminación	
Warm/Cálida ————— Cool/Fría	
2710 K	
Energy Used/Usó de Energía	65 watts/vatios

046677225193



Illuminez votre maison grâce à des possibilités infinies

L'ampoule à incandescence de 65 W de Philips pour réflecteur-projecteur standard est idéale pour votre éclairage encastré intérieur. Cette ampoule de 65 W diffuse une lumière blanc doux, créant un effet lumineux d'ambiance qui dure 1,8 an* à un coût annuel estimé de 7,83 \$**.

Intensité réglable

- Intensité réglable

Effet lumineux d'ambiance

- Diffuse un faisceau large de lumière d'ambiance

À allumage instantané

- À allumage instantané

Caractéristiques

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance.

Faisceau large de lumière d'ambiance

Ce réflecteur-projecteur diffuse un large faisceau de lumière idéal pour les cuisines, les entrées et les salles familiales. Son plafonnier intensif est spécialement conçu pour les luminaires encastrés au plafond et sur rail.

À allumage instantané



Il vous suffit d'actionner l'interrupteur pour que la pièce soit à son maximum de luminosité. Sans attente ni activation progressive.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Réflecteur
- Douille: E27
- Culot: Culot moyen
- Code de forme d'ampoule: BR30
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Non

Dimensions de l'ampoule

- Largeur: 3,75 in
- Hauteur: 5,37 in

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 1,8 année(s)
- Durée de vie nominale: 2 000

Caractéristiques de la lumière

- Application: Éclairage d'accentuation, Éclairage de base
- Angle de faisceau: 55 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 100
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc doux
- Flux lumineux nominal: 620 lm
- Temps d'amorçage: 0 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Flux lumineux : 620 lm

Consommation

- Tension: 120 V
- Consommation: 65
- Consommation d'énergie en kWh/ 1 000 h: 7,82925

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 2 000

Fiche technique

- Culot-Base: E26 | Single Contact Medium Screw

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677225193
- Poids net: 0,05 kg
- Poids brut: 0,07 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 9,5 cm
- Largeur: 9,5 cm



Date de publication :
2026-04-04
Version: 0.622

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com