PHILIPS

Ampoule

DEL

9 W-60 W

E26

Lumière du jour

046677463397

Une ampoule sans pareil

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Lumière de haute qualité
- Ampoule longue durée, jusqu'à 10 ans

Remplacez facilement vos anciennes ampoules
- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies
- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Caractéristiques

Durée de vie moyenne de 10 950 heures

Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 10 950 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 10 ans.

Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré
- Matériau de l'ampoule: Plastique

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,4 cm
- Largeur: 6 cm

Conception et finition

- Matériau: Plastique

Durabilité

- Durée de vie nominale: 11 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 150 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 950 | CCT of 5000K

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 88 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677463397
- EOC: 463398
- Titre du produit: 9A19/LED/950/FR/P/E26/ND 4/4CT

Consommation
- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 9 W
- Équivalence en watts: 60 W

Dimensions et poids du produit
- Longueur: 10,4 cm

Fiche technique
- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit: 046677463397
- Poids net: 0,22 kg
- Poids brut: 0,27 kg
- Hauteur: 17,5 cm
- Longueur: 6,1 cm
- Largeur: 6,1 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929003005045

Date de publication : 2024-03-18
Version: 0.25

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com