

PHILIPS

3 PAR16 GU10 de
50 W à faisceau étroit

DEL

5 000 K

380 lm

25 000 h

Gradation

046677468163



Éclairage à DEL à intensité variable à faisceau lumineux fin

Les ampoules réflecteurs à DEL GU10 à intensité variable de Philips représentent une solution durable écoénergétique de remplacement des réflecteurs halogènes. Elles produisent un effet de lumière du jour et sont idéales comme éclairage d'accentuation pour les luminaires décoratifs, encastrés et sur rail.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

La lumière au-delà de l'illumination

- Intensité réglable
- À allumage instantané

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

À allumage instantané

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: GU10
- Intensité variable: Oui

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000 h

Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Flux lumineux nominal: 380 lm

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Autres caractéristiques

- Efficacité: 95 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5,4 cm

Valeurs nominales

- Intensité nominale de crête: 600 cd

Fiche technique

- Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677468163
 - Poids net: 0,15 kg
 - Poids brut: 0,19 kg
 - Hauteur: 14 cm
- Longueur: 6,7 cm
 - Largeur: 12,5 cm
 - Numéro de matériau (12CN):
929002055755



Date de publication :
2024-09-08
Version: 0.482

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.