

PHILIPS

DELtube Type A T8

DEL

1 200 mm

4 000 K

G13

046677539153



Passez à la technologie fluorescente à DEL en toute confiance

Les tubes à DEL Philips UniversalFit remplacent les tubes fluorescents T8 et T12 et fonctionnent avec les ballasts électroniques et magnétiques. Facile à brancher et à utiliser. Ce tube à DEL en verre de 4 pi a l'apparence d'un tube fluorescent. Il émet une lumière blanche froide et a une longue durée de vie.

Lumière de haute qualité

- Lumière blanche et froide

Optez pour une solution durable

- Vous pouvez vous fier à ce qui est indiqué sur l'emballage des produits Philips.

La lumière au-delà de l'illumination

- À allumage instantané

Caractéristiques

Lumière blanche et froide



Cette ampoule a une température de couleur de 4 000 K, qui émet une lumière très éclatante et froide.

À allumage instantané

Aucun rayonnement UV ou IR

Le faisceau de lumière n'émet aucun rayonnement infrarouge et ne produit donc aucune chaleur. Il n'émet également aucun rayonnement ultraviolet, ce qui signifie que les tissus exposés à cet éclairage ne se terniront pas.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: T8
- Douille: G13
- Intensité variable: Non
- Fini des ampoules: Givré
- Matériau de l'ampoule: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 36 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 240 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K
- Flux lumineux nominal: 1800 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5
- Efficacité lumineuse (nominale) : 112 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677539153
- EOC: 539155
- Titre du produit: 16T8/LED/48-840/UF18/G 5/2 FB

Consommation

- Facteur de puissance: >0.9
- Tension: 40-330 V
- Équivalence en watts: 32;40 W
- Consommation: 16 W

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 1 212,3 mm
- Longueur hors-tout: 1 212,3 mm
- Largeur hors-tout: 27,8 mm

Fiche technique

- Fréquence: 50-120K



Date de publication :
2025-08-30
Version: 0.297

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com