

PHILIPS

Réflecteur
PAR38 E26, 90 W

DEL

3 000 K

900 lm

15 000 h

046677544720



Une ampoule, quatre réglages d'éclairage

Grâce aux ampoules à DEL PAR SceneSwitch de Philips qui changent de couleur, vous pouvez profiter d'une lumière blanche au quotidien ou d'un éclairage coloré lors d'occasions spéciales. Appuyez sur l'interrupteur existant pour passer de blanc à rouge, à vert ou à bleu.

La lumière au-delà de l'illumination

- Rétablissez les paramètres d'usine par défaut de la lampe
- Pas de gradateur ni d'installation supplémentaire requis
- À allumage instantané

Caractéristiques

Réinitialiser (SceneSwitch)



Si plusieurs lampes sont utilisées et qu'elles ne sont plus synchronisées, veuillez simplement actionner

l'interrupteur (mettre sous tension, puis hors tension dans un délai de 1 seconde) pour que les lampes reviennent à leurs paramètres d'usine par défaut.

À allumage instantané

Prêt à l'emploi



Ne nécessite aucune installation supplémentaire ou aucun gradateur. Cette ampoule ne convient pas à une utilisation avec un gradateur. Si utilisée avec un gradateur, réglez le gradateur à une luminosité de 100 %.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: E26
- Intensité variable: Non

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Flux lumineux nominal: 900 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 90 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: 0.6

Dimensions et poids du produit

- Longueur hors-tout: 134 mm

Valeurs nominales

- Intensité nominale de crête: 2300 cd

Fiche technique

- Fréquence: 50-60

**Dimensions et poids de l'emballage
[10PAR38/LED/830-R-G-B/F35/
SSCC/G 4/1FBWS]**

- EAN/CUP - produit: 046677544720
- Poids net: 0,39 kg
- Poids brut: 0,48 kg
- Hauteur: 13,7 cm
- Longueur: 12,5 cm
- Largeur: 12,5 cm

**Dimensions et poids de l'emballage
[10PAR38/LED/830-R-G-B/F35/
SSCC/G 4/1FB]**

- EAN/CUP - produit: 046677544720
- Poids net: 0,39 kg
- Poids brut: 0,48 kg
- Hauteur: 13,7 cm
- Longueur: 12,5 cm
- Largeur: 12,5 cm



Date de publication :
2025-12-24
Version: 0.341

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com