



## Ampoule de 8,8 W (éq.60 W) A19 E26

Avec cette ampoule DEL A19 blanche réglable WiZ, découvrez un éclairage intelligent pensé pour la vie quotidienne. Choisissez une lumière blanche plus ou moins chaude pour favoriser votre concentration ou pour vous détendre. Vous pouvez créer un programme d'allumage et d'extinction de vos lampes en fonction de votre routine hebdomadaire ou quotidienne et contrôler le système en utilisant votre téléphone intelligent ou votre voix. Vous pouvez même y accéder à distance. Les lampes WiZ se connectent directement à votre réseau Wi-Fi sans nécessiter de matériel supplémentaire.


## POINTS FORTS DES PRODUITS

- Blanc réglable
- Plastique
- Facile à brancher et à utiliser
- Commande vocale ou avec l'application WiZ



## Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!




## Surveillez votre consommation d'énergie

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos luminaires avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à maîtriser votre consommation d'énergie à la maison.



## Configurez les lumières pour suivre votre propre horaire

Automatisez vos lumières intelligentes pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos lumières pour qu'elles s'allument le matin ou avant d'arriver à la maison, et gardez-les éteintes pour économiser de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.



## Créez votre scène d'éclairage parfaite

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'appli ou de la commande vocale Wiz.



## Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



## Réglez l'intensité de vos lumières intelligentes même sans gradateur

Réglez simplement l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez en utilisant votre téléphone intelligent, l'accessoire de contrôle WiZ ou tout simplement votre voix. Pas besoin d'un gradateur coûteux!



# SPÉCIFICATIONS

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur  
Forme de l'ampoule: A19  
Douille: E26  
Technologie: Éclairage Wi-Fi intelligent  
Type de verre: Givré  
Intensité variable: Oui

## DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Hauteur: 11,8 cm  
Poids: 0,065 kg  
Largeur: 6 cm

## DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)  
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles de commutation: 50 000  
Durée de vie nominale: 25 000

## FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

DEL intégrée: Oui  
Énergie solaire: Non  
Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Constance de la couleur: 4 SDCM  
Indice de rendu des couleurs (IRC): 90  
Température de couleur: 2700-5000 K  
Catégorie de couleur de la lumière: Blanc réglable  
Flux lumineux nominal: 800 lm  
Temps d'amorçage: <1 s  
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 100 mA  
Efficacité: 90 lm/W

## RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

EAN: 046677556105  
EOC: 556100  
Titre du produit: 8.8A19/WiFi TunableWhite/927-50 4/1FB

## CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.9  
Tension: 120 V  
Puissance: 8,8 W  
Équivalence en watts: 60 W

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Longueur: 11,8 cm

## VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 25 000  
Flux lumineux nominal: 800 lm  
Puissance nominale: 8.8 W

## SERVICE

Garantie: 3 ans

## FICHE TECHNIQUE

Fréquence: 60  
Technologie d'ampoule: DEL

## L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

## SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Raccourcis Siri  
Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677556105  
Poids net: 0,06 kg  
Poids brut: 0,11 kg  
Hauteur: 14,5 cm  
Longueur: 7,2 cm  
Largeur: 9,9 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.