

PHILIPS

Ampoule A21 E26d
de 100/60/40 W

DEL

2 700 K

1600/800/450 lm

25 000 h

046677556945



Une ampoule à DEL dernier cri pour le domicile

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Intensité variable: Non
- Fini des ampoules: Givré
- Matériau de l'ampoule: Plastique

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Plage de températures ambiantes: De -20 à 45 °C
- Durée de vie nominale: 25 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 250 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 1600, 800, 450 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0,5 s
- Code de couleurs: 927 | CCT of 2700K
- Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
- Efficacité lumineuse (nominale) : 114,00 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Conformes aux directives EU RoHS.: Oui

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677556945
- EOC: 556944
- Titre du produit: 14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

Alimentation

- Facteur de puissance (fraction): 0.7

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Équivalence en watts: 100;60;40 W
- Consommation: 14, 8, 5 W

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 133,1 mm
- Longueur hors-tout: 133,1 mm
- Largeur hors-tout: 70,6 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 25 000

Fiche technique

- Fréquence: 60
- Diamètre: 70,6 mm
- Intensité variable: Non
- Line Frequency: 60
- Culot-Base: E26d
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés? No

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677556945
- Poids net: 0,1 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- Hauteur: 14 cm
- Longueur: 7,5 cm
- Largeur: 7,5 cm

046677556945



Date de publication :
2026-01-31
Version: 0.102

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com