

PHILIPS

Éclairage directionnel
MR16 GU5.3 de 50 W x3

DEL

3 000 K

620 lm

15 000 h

Gradation

046677566630



Éclairage directionnel à DEL à intensité réglable à faisceau lumineux concentré

Les lumières directionnelles à LED Philips offrent une solution simple pour choisir la couleur qui convient le mieux à l'application souhaitée. Cet éclairage directionnel offre un faisceau lumineux ciblé, une durée de vie exceptionnellement longue et des économies d'énergie importantes. Cet éclairage directionnel est le remplacement parfait et durable des éclairages directionnels traditionnels.

Lumière de haute qualité

- Lumière froide et énergisante

La lumière au-delà de l'illumination

- À allumage instantané

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

046677566630

Conçue pour être vue, visuellement attrayante qu'elle soit allumée ou non

- DEL en verre classique

À intensité réglable (lampes à DEL)

- À intensité réglable (lampes à DEL)

Caractéristiques

3500 K [lampes à DEL]



Cette ampoule a une température de couleur de 3 500 K. Elle produit une lumière fraîche et énergisante, idéale pour créer une ambiance chaleureuse pour les soirées entre amis ou pour la lecture.

À allumage instantané Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Concept de verre transparent

L'apparence que vous adorez, la performance que vous attendez. Des styles classiques en verre transparent qui reproduisent l'éclairage étincelant des ampoules traditionnelles s'adaptent à merveille dans toute votre maison.

À intensité réglable (lampes à DEL)



Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité pour créer l'ambiance souhaitée tout en douceur. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable afin de vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Projecteur orientable
- Douille: GU5.3
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Oui
- Matériau de l'ampoule: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 35
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 620 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 82

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677566630
- EOC: 566638
- Titre du produit: 7.5MR16/LED/830/F35/Dim/G/12V 4/3CT

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC Electronic 12 V
- Équivalence en watts: 50
- Consommation: 7,5

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 4,85 mm
- Longueur hors-tout: 4,85 mm
- Largeur hors-tout: 5,05 mm

Valeurs nominales

- Intensité nominale de crête: 1700 cd

Fiche technique

- Fréquence: -
- Technologie d'ampoule: DEL
- Couleur de la lumière: Lumière blanche chaude

L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Sans objet
- Protocole de communication: Sans objet

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677566630
- Poids net: 0,17 kg
- Poids brut: 0,2 kg
- Hauteur: 12,1 cm
- Longueur: 5,5 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication :
2026-07-04
Version: 0.138

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com