

PHILIPS

Réflecteur PAR38 E27

DEL

-

-

10 950 h

046677568276



La technologie à DEL dernier cri pour le domicile

Lumière de fête pour créer une belle ambiance à la maison

Spécifications

General

- Convient à un éclairage d'accentuation: Oui

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Non
- Matériau de l'ampoule: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 10 000
- Plage de températures ambiantes: -20 °C à 45 °C
- Durée de vie nominale: 10 950

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): -
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0,5 s

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Conformes aux directives EU RoHS.: Oui

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677568276
- EOC: 568279
- Titre du produit: 13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Alimentation

- Facteur de puissance (fraction): 0.5

Consommation

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120 V
- Consommation: 13,5

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 132 mm
- Longueur hors-tout: 132 mm
- Largeur hors-tout: 122 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 10 950

Fiche technique

- Fréquence: 60
- Diamètre: 122 mm
- Technologie d'ampoule: DEL
- Intensité variable: Non
- Line Frequency: 60
- Culot-Base: E26
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec: Wet location

L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Protocole de communication: Sans objet

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677568276
- Poids net: 0,35 kg
- Poids brut: 0,44 kg
- Hauteur: 20,9 cm
- Longueur: 13 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication :
2026-06-13
Version: 0.101

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com