

PHILIPS

Ampoule transparente à
filament A15 E26 de 25 W

DEL

2 200 K

200 lm

15 000 h

046677572532



Embellissez votre maison avec des ampoules globe à DEL Philips

Les ampoules à DEL Philips produisent une belle lumière blanc chaud, ont une durée de vie exceptionnelle et permettent de réduire instantanément votre consommation d'énergie. Épurées et élégantes, ces ampoules sont idéales pour remplacer les ampoules à incandescence transparentes traditionnelles.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux
- Lumière blanche chaude authentique de type incandescente

Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

Conçue pour être vue, visuellement attrayante qu'elle soit allumée ou non

- DEL de style rétro

Caractéristiques

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Lumière blanche chaude authentique de type incandescente



La température de couleur de 2 700 K de cette ampoule offre une atmosphère chaleureuse et tranquille idéale pour la relaxation. Elle convient parfaitement à l'éclairage de maison.

Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

Rétro (2 000 K et 2 200 K)

Imaginez l'aspect rétro d'un éclairage classique avec les avantages que procurent l'éclairage à DEL. Grâce aux ampoules à filament à DEL de style rétro Philips, vous pouvez avoir l'aspect classique que vous aimez, tout en profitant de l'efficacité énergétique dont vous avez besoin. Elle projettent la couleur traditionnelle et la lueur ambree de l'éclairage à incandescence à l'ancienne. L'ampoule en verre teinté ambre clair, la base au fini laiton et le style rétro du filament à DEL ajoutent une touche rétro à l'éclairage décoratif de votre maison. Le filament à mouvement de rotation complexe procure une ambiance agréable et chaleureuse.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/ extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Non

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2200 K
- Flux lumineux nominal: 200 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 66

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Décorative

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677572532
- EOC: 572537
- Titre du produit: 3A15/VIN/822/E26/CL/ND 1BC 4/FBHT20

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 120 V
- Équivalence en watts: 25
- Consommation: 3

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 8,2 mm
- Longueur hors-tout: 8,2 mm
- Largeur hors-tout: 4,7 mm

Fiche technique

- Fréquence: 60
- Technologie d'ampoule: DEL

L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Protocole de communication: Sans objet

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677572532
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,05 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 5,5 cm
- Largeur: 7,5 cm



Date de publication :
2026-06-03
Version: 0.141

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.