



Ampoule Dusk to Dawn

L'ampoule à DEL Dusk to Dawn de Philips est conçue pour économiser encore plus d'énergie qu'une ampoule à DEL ordinaire en s'allumant et en s'éteignant en fonction du niveau de lumière naturelle; elle fournit un éclairage sécuritaire la nuit et s'éteint à l'arrivée de la lumière du jour.

La lumière au-delà de l'illumination

· Capteur de lumière intégré, marche/arrêt automatique

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

· Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Caractéristiques

Capteur crépusculaire



Grâce à son capteur de lumière automatique intégré, cette ampoule

s'allume automatiquement après la nuit tombée et s'éteint une fois le jour levé.

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- · Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- · Douille: E26
- Intensité variable: NonFini des ampoules: Givré

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

• Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- · Angle de faisceau: 220 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC):
- · Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5 s
- · Code de couleurs: 927 | CCT of 2700K
- Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
- Flux lumineux : 800 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 90,00 lm/W

Divers

- · EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort

Autres caractéristiques

Conformes aux directives EU RoHS.:
 Oui

Renseignements sur l'emballage

• EAN: 046677573232

• EOC: 573238

· Titre du produit:

8.8A19/PER/927/FR/P/E26/D2D/T20

4/1PF

Alimentation

• Facteur de puissance (fraction): 0.7

Consommation

• Facteur de puissance: 0.7

· Tension: 120 V

· Équivalence en watts: 60 W

· Consommation: 8,8 W

Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 109,8 mm
Longueur hors-tout: 109,8 mm
Largeur hors-tout: 61,5 mm

Valeurs nominales

· Durée de vie nominale: 15 000

Fiche technique

Fréquence: 60Diamètre: 61.5 mm

· Intensité variable: Non

• Line Frequency: 60

 Culot-Base: E26 | Single Contact Medium Screw

 peut-il être utilisé dans des luminaires fermés? Yes

Dimensions et poids de l'emballage

• EAN/CUP - produit: 046677573232

Poids net: 0,06 kgPoids brut: 0,09 kgHauteur: 17,1 cmLongueur: 6,5 cm

· Largeur: 7,5 cm



Date de publication : 2025-11-01 Version: 0.80

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.