

PHILIPS

Ampoule flamme
transparente B11 E26 à
filament x3, 60 W

DEL

2 700 - 2 200 K

500 lm

15 000 h

Gradation

046677574369



Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Les ampoules flammes à DEL claires Philips produisent une magnifique lumière étincelante et sont dotées d'une durée de vie exceptionnelle. Esthétiques allumées comme éteintes, ces ampoules sont idéales pour les chandeliers à petits culots (E26).

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

Caractéristiques

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop

lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: B11
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Oui
- Matériau de l'ampoule: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Température de couleur: 2200-2700 K
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 927-922 | CCT of 2700K-2200K
- Efficacité lumineuse (nominale) : 100

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable, Lumière chaude

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677574369
- EOC: 574368
- Titre du produit: 5B11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 4/3CT T20

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Équivalence en watts: 60
- Consommation: 5

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 90 mm
- Longueur hors-tout: 90 mm
- Largeur hors-tout: 35 mm

Fiche technique

- Fréquence: 60
- Technologie d'ampoule: DEL

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677574369
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 4,6 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication :
2026-03-21
Version: 0.42

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com