

PHILIPS

Ampoule transparente à
filament ST19 E26 de 75 W
(2)

DEL


3 000 K

800 lm

15 000 h

Gradation

046677575083



Une ampoule à DEL dernier cri pour le domicile

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Conçue pour être vue, visuellement attrayante qu'elle soit allumée ou non

- DEL en verre classique

Caractéristiques

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Concept de verre transparent

L'apparence que vous adorez, la performance que vous attendez. Des styles classiques en verre transparent qui reproduisent l'éclairage étincelant des ampoules traditionnelles s'adaptent à merveille dans toute votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Oui

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 930 | CCT of 3000K
- Efficacité lumineuse (nominale) : 90 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable, Décorative

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677575083
- EOC: 575084
- Titre du produit:
8.8ST19/VIN/930/CL/G/E26/DIM
2PF T20

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Équivalence en watts: 75 W
- Consommation: 8,8 W

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 137 mm
- Longueur hors-tout: 137 mm
- Largeur hors-tout: 64 mm

Fiche technique

- Fréquence: 60

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677575083
- Poids net: 0,09 kg
- Poids brut: 0,15 kg
- Hauteur: 20,4 cm
- Longueur: 7,1 cm
- Largeur: 15,6 cm



Date de publication :
2025-12-27
Version: 0.84

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com