



# Éclairage coloré selon votre humeur

Projetez une lumière colorée avec une lampe ou un luminaire ordinaire de votre maison grâce à l'ampoule de couleur DEL intelligente Philips à flux lumineux élevé. Cette ampoule est connectée WiZ. Vous pouvez utiliser cette ampoule connectée WiZ avec votre Wi-Fi existant pour la contrôler avec l'application WiZ ou votre voix.

# Facile à installer

· Facile à brancher et à utiliser

# Commande intelligente

- Contrôlez vos luminaires depuis n'importe où avec votre téléphone intelligent.
- · Gardez les mains libres avec la commande vocale

#### **Fonctions intelligentes**

· Automatisez votre éclairage à l'aide de routines

# Modes d'éclairage

- Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques
- · Blanc réglable de froid au chaud, et modes prédéfinis
- Personnalisez des scènes avec des modes d'éclairage dynamiques préconfigurés.
- · Ajoutez de la luminosité à votre foyer

# Caractéristiques

# Facile à brancher et à utiliser



Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et le tour est joué!

## Contrôle à distance



Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ en utilisant votre téléphone intelligent. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

# Gardez les mains libres avec la commande vocale



Contrôlez vos lumières avec votre voix grâce à une simple intégration avec Google ou Alexa ou à un ajout dans vos raccourcis Siri.

# Automatisez votre éclairage à l'aide de routines

Créez un programme automatique quotidien ou hebdomadaire pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

# Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques



Faites votre choix dans notre palette de plusieurs millions de couleurs pour créer une ambiance que vous allez adorer. Profitez des différences subtiles de nos modes d'éclairage dynamiques pour illuminer votre environnement

# Blanc réglable de froid au chaud, et modes prédéfinis



Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

# Scènes personnalisées



Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'appli, de la WiZmote ou de la commande vocale.

## Plus de luminosité



Illuminez votre maison avec cette ampoule à flux lumineux élevé. Cette lampe offre l'éclairage adapté aux activités de détente et la luminosité suffisante pour vos différentes tâches. Elle est aussi parfaitement adaptée pour éclairer les grandes pièces avec de hauts plafonds.

# Spécifications

# Caractéristiques de l'ampoule

Utilisation prévue: IntérieurForme de l'ampoule: A23

· Douille: E26

Type de verre: GivréIntensité variable: OuiFini des ampoules: Givré

# Dimensions de l'ampoule

· Poids: 0,3 kg

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- · Durée de vie nominale: 15 000

# Caractéristiques de la lumière

- · Constance de la couleur: 4 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): ≥90
- Température de couleur: 2200-6500 K
- Catégorie de couleur de la lumière:
   Couleur
- Flux lumineux nominal: 2550 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Efficacité lumineuse (nominale) : 121 lm/W

## **Divers**

· EyeComfort: Oui

# **Autres caractéristiques**

· Courant de la lampe: 180 mA

## Renseignements sur l'emballage

• EAN: 046677579203

• EOC: 579201

 Titre du produit: 21A23/Wi-Fi BLE Color/922-65 4/1PF

# Consommation

· Facteur de puissance: 0.7

· Tension: 120 V

· Équivalence en watts: 150 W

· Consommation: 21 W

## Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 163 mmLongueur hors-tout: 163 mm

· Largeur hors-tout: 83 mm

## Valeurs nominales

Durée de vie nominale: 15 000Flux lumineux nominal: 2550 lm

• Puissance nominale: 21 W

#### Service

• Garantie: 2 ans

# Fiche technique

· Fréquence: 50-60

#### Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets:
   Yes
- · WiFi: Wireless G
- Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date
- · Nombre max. d'accessoires: 9999
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

## Dimensions et poids de l'emballage

• EAN/CUP - produit: 046677579203

Poids net: 0,22 kg
Poids brut: 0,31 kg
Hauteur: 21,6 cm
Longueur: 10,5 cm
Largeur: 10,7 cm



Date de publication : 2025-11-01 Version: 0.49 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.