

PHILIPS

DELtube Type B T8

DEL

1 200 mm

3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 K

G13

Gradation

046677580216



Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

La mise à niveau vers les tubes à DEL Philips est un moyen simple et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents par une technologie à DEL moderne et efficace. Sélectionnez la température de couleur souhaitée au moyen de l'interrupteur avant d'installer le tube à DEL.

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Installation à double embout

Optez pour une solution durable

- Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

Caractéristiques

MainsFit à double embout

Les tubes à DEL MainsFit de Philips sont à double embout et ils peuvent être installés dans les deux sens.

Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans



Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 50 000 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 50 ans.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: T8
- Douille: G13
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Oui
- Matériau de l'ampoule: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 50 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 240
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000-3500-4000-5000-6500 K
- Flux lumineux nominal: 1800 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5
- Code de couleurs: 3000K/3500K/4000K/5000K/6500K
- Efficacité lumineuse (nominale) : 124

Divers

- EyeComfort: Non
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677580216
- EOC: 580217
- Titre du produit: 14.5T8/LED/48-5CCT/MF18/G/DIM 5/2 FB

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 120-277 V
- Équivalence en watts: 32
- Consommation: 14,5

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 1 212,3 mm
- Longueur hors-tout: 1 212,3 mm
- Largeur hors-tout: 27,8 mm

Service

- Garantie: 5 ans

Fiche technique

- Fréquence: VA5358160
- Technologie d'ampoule: DEL

L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets:
No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Protocole de communication: Sans objet

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677580216
- Poids net: 0,4 kg
- Poids brut: 0,57 kg
- Hauteur: 122,5 cm
- Longueur: 6,1 cm
- Largeur: 3,1 cm



Date de publication :
2026-05-13
Version: 0.67

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com