

PHILIPS

Éclairage encastré
5/6 po, 10,5 W

Luminaires encastrés

2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K

Blanc

Intensité réglable

046677580414



Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux

Avec sa conception robuste et son rendement optimal, le plafonnier intensif de haut rendement à DEL Philips est le luminaire parfait qui apporte qualité et luminosité à tous les espaces de la maison. Une lumière agréable et apaisante pour vos yeux.

Facile à découvrir

- Installation sans tracas qui ne nécessite aucun câblage.

Effet lumineux

- Température de couleur réglable
- Répartition uniforme de la lumière

Première qualité

- Une lumière apaisante pour vos yeux

Durabilité

- Longue durée de vie durant jusqu'à 25 000 heures

Caractéristiques

Installation facile

Température de couleur réglable

Passez sans difficulté d'une lumière blanche froide idéale pour la concentration à une lueur plus chaleureuse propice à la détente.

Longue durée de vie durant jusqu'à 25 000 heures

La technologie à DEL Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 25 000 heures

Répartition uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière régulière et uniforme.

EyeComfort

Un éclairage de mauvaise qualité peut entraîner une fatigue oculaire. Puisque nous sommes nombreux à passer du temps à l'intérieur, il est plus important que jamais d'éclairer correctement votre habitation. Nos produits répondent à des critères de test rigoureux, notamment en ce qui a trait au clignotement, à l'effet stroboscopique, à l'éblouissement, au rendu des couleurs et à l'intensité variable pour garantir qu'ils sont conformes aux exigences EyeComfort. Les ampoules à DEL Philips procurent non seulement une lumière agréable, mais continuent à le faire pendant toute leur durée de vie, offrant une qualité de lumière, une puissance et une couleur constants pendant plus d'une décennie. Adoptez une lumière apaisante pour vos yeux. Ils vous en remercieront.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Rond

Conception et finition

- Couleur: Blanche
- Matériau: Plastique

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles de commutation: 12 500
- Durée de vie nominale: 25 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Intensité réglable avec télécommande: Non
- DEL intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 100
- Constance de la couleur: <4 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 2700-4000-6500 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2
- Efficacité lumineuse (nominale) : 95

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre à coucher, Salle à manger, Salon, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Luminaires encastrés
- EyeComfort: Oui
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 110 mA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,24 kg
- Hauteur totale: 74 mm
- Longueur hors-tout: 190 mm
- Largeur hors-tout: 190 mm

Service

- Garantie: 3 ans

Fiche technique

- Diamètre: 190 mm
- Flux lumineux total du luminaire: 1000
- Technologie d'ampoule: DEL
- Couleur de la lumière: Lumière blanche réglable
- Alimentation principale: 120
- Lampe à intensité variable: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 10.5
- Catégorie de protection: UL, pas de mise à la terre

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677580414
- Poids net: 0,48 kg
- Poids brut: 0,6 kg
- Hauteur: 19,8 cm
- Longueur: 14,1 cm
- Largeur: 19,8 cm



Date de publication :
2026-03-21
Version: 0.157

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.