

PHILIPS

Plafonnier très
mince, 22 W

Plafonniers

3 000 K

Blanc

Intensité réglable

046677582876



Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux

Les luminaires à DEL Philips offrent une lumière confortable pour vos yeux

Faites correspondre votre éclairage à votre intérieur

- Conception ultra mince

Facile à découvrir

- Installation facile

Effet lumineux

- Lumière éclatante avec distribution uniforme

Première qualité

- Une lumière apaisante pour vos yeux

Contrôle

- Intensité variable

Caractéristiques

Conception ultra mince

La conception mince est idéale pour les pièces à plafond bas, affleurant à la surface.

Installation facile

L'installation du luminaire est extrêmement facile, il suffit de le fixer ou de l'accrocher solidement au mur ou au plafond et de le brancher.

Lumière éclatante avec distribution uniforme

Pour bien éclairer vos pièces, optez pour ce luminaire à distribution uniforme qui éclaire uniformément l'espace.

EyeComfort

Un éclairage de mauvaise qualité peut entraîner une fatigue oculaire. Puisque nous sommes nombreux à passer du temps à l'intérieur, il est plus important que jamais d'éclairer correctement votre habitation. Nos produits répondent à des critères de test rigoureux, notamment en ce qui a trait au clignotement, à l'effet stroboscopique, à l'éblouissement, au rendu des couleurs et à l'intensité variable pour garantir qu'ils sont conformes aux exigences EyeComfort. Les ampoules à DEL Philips procurent non seulement une lumière agréable, mais continuent à le faire pendant toute leur durée de vie, offrant une

qualité de lumière, une puissance et une couleur constants pendant plus d'une décennie. Adoptez une lumière apaisante pour vos yeux. Ils vous en remercieront.

Intensité variable

Vous permet de changer l'ambiance en réduisant les niveaux de luminosité des DEL, d'une lumière blanche éclatante à un éclat chaleureux, tout comme les lampes traditionnelles.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Rond

Conception et finition

- Couleur: Blanche
- Matériau: Métal, Plastique

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 51 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles de commutation: 25 000
- Durée de vie nominale: 50 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Intensité réglable avec télécommande: Non
- DEL intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 6 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2
- Efficacité lumineuse (nominale) : 81

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre à coucher, Salle à manger, Garage, Salon, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 200 mA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,8 kg
- Hauteur totale: 26 mm
- Longueur hors-tout: 300 mm
- Largeur hors-tout: 300 mm

Service

- Garantie: 3 ans

Fiche technique

- Diamètre: 300 mm
- Flux lumineux total du luminaire: 1800
- Technologie d'ampoule: DEL
- Couleur de la lumière: Lumière blanche neutre
- Alimentation principale: 120 CA
- Lampe à intensité variable: Oui
- Catégorie de protection: UL, pas de mise à la terre

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677582876
- Poids net: 0,8 kg
- Poids brut: 1,06 kg
- Hauteur: 31,7 cm
- Longueur: 5,5 cm
- Largeur: 31,7 cm



Date de publication :
2026-03-31
Version: 0.134

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com