

PHILIPS

Applique murale
Bellini 11 W

Luminaires pour l'extérieur

3 000 K

Noir

Résistant à l'eau



046677582906



Créez des moments en extérieur exceptionnels

L'applique murale Philips éclaire et illumine votre entrée avec une lumière blanche chaude et diffuse.

Installation facile

- Installation facile

Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures

Caractéristiques spéciales

- Lumière puissante

Caractéristiques

Installation facile



L'installation d'un luminaire peut être parfois difficile. Avec ce luminaire Philips, soyez assuré que tout a été mis en œuvre pour faciliter son installation. Vous trouverez des conseils clairs sur

l'endroit où vous pouvez installer le produit et des renseignements pertinents sur les indices IP résistants à l'eau.

Longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures



La lampe à DEL fiable de haute qualité est conçue pour durer jusqu'à 25 000 heures. Vous pouvez ainsi dormir tranquille en sachant que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant d'un éclairage parfait du jardin chaque nuit.

Lumière puissante

Ce luminaire d'extérieur Philips fournit une lumière puissante. Un flot de lumière éclatant pour illuminer votre jardin ou votre terrasse.

Spécifications

Conception et finition

- Couleur: Noir
- Matériau: Métal

Durabilité

- Durée de vie nominale: 25 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Antirouille et antipoussières: Oui
- Faisceaux lumineux bidirectionnels: Non
- Détecteur crépusculaire: Non
- À l'épreuve des intempéries: Oui
- DEL intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Centre de table: Non

Zone du jardin

- Zone du jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Caractéristiques supplémentaires: Résistant à l'eau

Consommation

- Consommation: 11

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 2,2 kg
- Hauteur totale: 280 mm
- Longueur hors-tout: 199 mm
- Largeur hors-tout: 174 mm

Service

- Garantie: 2 ans

Fiche technique

- Flux lumineux total du luminaire: 600
- Technologie d'ampoule: DEL
- Couleur de la lumière: Lumière blanche neutre
- Alimentation principale: 120 V
- Classe énergétique de la source lumineuse intégrée: sans objet
- Catégorie de protection: Classe I
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec: Wet location

L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Sans objet
- Protocole de communication: Sans objet

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677582906
- Poids net: 2,2 kg
- Poids brut: 2,72 kg
- Hauteur: 36 cm
- Longueur: 26 cm
- Largeur: 26 cm



Date de publication :
2026-07-04
Version: 0.108

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.