

# PHILIPS

Ampoule transparente à filament ST19 E26 de 25 W

DEL intelligente

1 800-2 100 (RVB)

Verre

Facile à brancher et à utiliser

Commande vocale ou avec l'application

046677584016



## Commande facile avec l'application ou la voix

Lorsqu'Edison a inventé l'ampoule à incandescence classique dans les années 1880, il n'aurait jamais pu imaginer ce que Philips serait capable de faire avec elle aujourd'hui. Ces ampoules à filament DEL connectées ont fière allure même lorsqu'elles sont éteintes, mais la vraie magie se produit lorsque vous les allumez. Remplissez vos pièces de millions de couleurs et de nuances de lumière blanche, de la plus chaleureuse à la plus fraîche. Obtenez l'apparence classique des ampoules à incandescence rétro tout en profitant des avantages d'économie d'énergie des DEL. Et comme elles intègrent la technologie connectée WiZ, vous pouvez facilement les contrôler à l'aide de votre Wi-Fi et de l'application WiZ, de la télécommande ou des commandes vocales.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: ST19
- Douille: E26
- Type de verre: Transparent
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Oui

## Dimensions de l'ampoule

- Poids: 0,055 kg

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

## fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui
- Énergie solaire: Non
- Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

## Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 6 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 1800-2100 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Couleur
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Efficacité lumineuse (nominale) : 47

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 75 mA

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677584016
- EOC: 584011
- Titre du produit: 6.3ST19/Wi-Fi BLE Color CL 4/1PF

## Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Équivalence en watts: 25 W
- Consommation: 6,3 W

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 14,1 mm
- Longueur hors-tout: 14,1 mm
- Largeur hors-tout: 6,4 mm

## Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Puissance nominale: 6.3 W

## Service

- Garantie: 3 ans

## Fiche technique

- Fréquence: 60
- Technologie d'ampoule: DEL

## L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Oui

## Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Raccourcis Siri
- Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

**Dimensions et poids de l'emballage**

- EAN/CUP - produit: 046677584016
  - Poids net: 0,05 kg
  - Poids brut: 0,11 kg
- Hauteur: 16,5 cm
  - Longueur: 7,2 cm
  - Largeur: 9,9 cm



Date de publication :  
2026-07-08  
Version: 0.158

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)