

PHILIPS

Réflecteur
PAR38 E26, 90 W

Ultra efficace

3 000 K

950 lm

50000 h

Gradation

046677586447



Notre DEL la plus durable et la plus économe en énergie

Les lampes à DEL ultra efficaces de Philips offrent une belle lumière et durent exceptionnellement plus de 45 ans, avec une économie d'énergie significative de 40 %. Réduisez la fréquence de remplacement des lampes et profitez d'une lumière douce pour les yeux grâce à notre conception digne de confiance ConfortVisuel

Optez pour une solution durable

- Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Conçu pour durer plus longtemps et économiser plus d'énergie

- Allumez-le tous les jours, économisez de l'énergie

Le bon choix pour une lumière de haute qualité

- Garantie 5 ans

Caractéristiques

Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans



Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 50 000 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 50 ans.

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Allumez-le tous les jours, économisez de l'énergie



Nos DEL ultra efficaces sont au moins 40 % plus économes en énergie que les DEL Philips standard, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie chaque jour

Garantie 5 ans

Bénéficiez d'une lumière durable et de haute qualité grâce à notre généreuse garantie de 5 ans

Spécifications

General

- Convient à un éclairage d'accentuation: Oui

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Oui
- Matériau de l'ampoule: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Plage de températures ambiantes: De -40 à 45 °C
- Durée de vie nominale: 50 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 40
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 950 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5 s
- Température de couleur proximale (nom.): 3000
- Flux lumineux : 950 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 158

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort, UltraEfficient

Autres caractéristiques

- Conformes aux directives EU RoHS.: Oui

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677586447
- EOC: 586446
- Titre du produit: 6PAR38/90W/UE/930/40D/D/G/ULW/E26/T20

Alimentation

- Facteur de puissance (fraction): 0.9

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: AC 120 V
- Équivalence en watts: 90
- Consommation: 6

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 131 mm
- Longueur hors-tout: 131 mm
- Largeur hors-tout: 121 mm

Valeurs nominales

- Intensité nominale de crête: 1600 cd

Fiche technique

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 121 mm
- Technologie d'ampoule: DEL
- Intensité variable: Uniquement avec certains gradateurs
- Culot-Base: E26
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec: Wet location

L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Protocole de communication: Sans objet

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677586447
- Poids net: 0,36 kg
- Poids brut: 0,42 kg
- Hauteur: 17,9 cm
- Longueur: 13 cm
- Largeur: 23,5 cm



Date de publication :
2026-06-10
Version: 0.152

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.