



Éclairage à DEL de grande qualité conçu pour le long terme

Illuminez votre espace avec un plafonnier à DEL Philips EyeComfort qui diffuse une lumière agréable et permet de reposer vos yeux.

Lumière de haute qualité

• EyeComfort – Une lumière apaisante pour vos yeux

Caractéristiques

EyeComfort – Une lumière apaisante pour vos yeux



Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer de la fatigue oculaire. Puisque nous passons beaucoup de temps à l'intérieur, il est plus important que jamais d'éclairer correctement notre maison. Nos produits répondent à des critères de tests rigoureux, notamment les effets de clignotement, stroboscopique, d'éblouissement, de rendu des couleurs et de gradation,

pour garantir qu'ils répondent aux exigences d'EyeComfort. Ce luminaire Philips à DEL diffuse non seulement une lumière agréable, mais constante, car il fournit les mêmes résultats pendant toute sa durée de vie, offrant une qualité de lumière, un rendement et une couleur constants pendant plus d'une décennie.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

Utilisation prévue: Intérieur

Conception et finition

Couleur: BlancheMatériau: Métal

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation:15 000
- · Durée de vie nominale: 50 000

Environnement

• Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Intensité réglable avec télécommande: Non
 DEL intégrée: Oui
- · Télécommande incluse: Non

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 110°
- · Constance de la couleur: 4 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC):90
- Température de couleur: 2700-4000-6500 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2
- Efficacité lumineuse (nominale) : 83 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain, Chambre à coucher, Salle à manger, Hall, Bureau, Cuisine, Salon
- Style: Contemporain
- · Type: Luminaires encastrés
- · EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EveComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable, Résistant à l'eau

Autres caractéristiques

• Courant de la lampe: 100 mA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9
- · Consommation: 12

Dimensions et poids du produit

· Poids net: 0,39 kg

• Distance d'encastrement: 0 mm

· Hauteur totale: 30 mm

• Découpe de plafond encastré: 15.5

cm x 15.5 cm

Service

· Garantie: 3 ans

Fiche technique

• Diamètre: 170 mm

 $\boldsymbol{\cdot}$ Flux lumineux total du luminaire:

1000

• Couleur de la lumière: Lumière

blanche réglable

· Alimentation principale: 120 CA

Lampe à intensité variable: OuiCode IP: ULO3 | Endroit humide

Catégorie de protection: UL, mise à la

terre

Dimensions et poids de l'emballage

• EAN/CUP - produit: 046677588083

Poids net: 4,68 kgPoids brut: 4,94 kgHauteur: 21,5 cmLongueur: 36 cm

· Largeur: 18,5 cm



Date de publication : 2025-12-06 Version: 0.135

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.