

Lampe encastrée de
6 po lampe encastrée

Luminaires encastrés

2 700/3 000/3 500/4 000/5 0
00 K

Blanc

Intensité réglable

046677588083A



Éclairage à DEL de grande qualité conçu pour le long terme

Grâce à son concept sans boîtier mince mais robuste, c'est le plafonnier intensif parfait pour les plafonds peu profonds. Sélectionnez parmi un choix de cinq températures de couleur allant de 2 700 K à 5 000 K pour créer l'ambiance pour n'importe quelle activité. Vendu en ensemble de 12. Boîte de jonction en métal incluse.

Lumière de haute qualité

- Concept sans boîtier facile à installer

Faites correspondre votre éclairage à votre intérieur

- Expérience d'une gradation fluide

Effet lumineux

- Cinq options de température de couleur

Première qualité

- Qualité Philips supérieure

Classé pour une utilisation dans les plafonds isolés

- Classé pour une utilisation dans les plafonds isolés et convient aux endroits humides

Caractéristiques

Concept sans boîtier facile à installer

Grâce à son concept mince sans boîtier, le plafonnier intensif encastré à DEL Philips est extrêmement facile à installer dans tous les plafonds, même peu profonds. Aucun boîtier ni boîte de jonction n'est requis.

Expérience d'une gradation fluide

Réglez progressivement la luminosité de vos luminaires de 5 % à 100 %. Trouvez toujours la lumière adaptée à votre humeur et à vos activités. Compatible avec la plupart des gradateurs du marché.

Cinq options de température de couleur

Créez l'ambiance parfaite avec la possibilité de basculer facilement entre cinq réglages différents de température de couleur, allant du blanc doux (2 700 K) à la lumière du jour (5 000 K).

Qualité Philips supérieure

Nos plafonniers intensifs à DEL sont conçus pour fournir une lumière uniforme, de haute qualité et économique en énergie qui répond à des normes strictes concernant les effets de clignotement, stroboscopique, d'éblouissement, de rendu des couleurs et de gradation. Conçu pour la sécurité, le plafonnier intensif à DEL haute performance Philips est le choix parfait pour votre maison.

Classé pour une utilisation dans les plafonds isolés et convient aux endroits humides

Ce luminaire est classé pour une utilisation dans les plafonds isolés, ainsi que certifié ETL et FCC. Son concept sans boîtier et son profil fin rendent ce luminaire mince extrêmement facile à installer dans tous les plafonds. Convient pour une utilisation dans des endroits humides comme les salles de bains, avec un concept robuste pour assurer une longue durée de vie.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur

Conception et finition

- Couleur: Blanche
- Matériau: Métal

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 12 500
- Durée de vie nominale: 20 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Intensité réglable avec télécommande: Non
- DEL intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 110 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2700-4000-6500 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2
- Efficacité lumineuse (nominale) : 80 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre à coucher, Salon, Salle à manger, Cuisine, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Luminaires encastrés
- EyeComfort: Non
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 120 mA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9
- Consommation: 12,5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,32 kg
- Distance d'encastrement: 0 mm
- Hauteur totale: 20 mm
- Découpe de plafond encastré: 15.3 cm x 15.3 cm

Service

- Garantie: 2 ans

Fiche technique

- Diamètre: 170 mm
- Flux lumineux total du luminaire: 1000lm@5000k
- Couleur de la lumière: Lumière blanche réglable
- Alimentation principale: 120 CA
- Lampe à intensité variable: Oui
- Catégorie de protection: UL, mise à la terre
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677588083
- Poids net: 3,84 kg
- Poids brut: 3,84 kg
- Hauteur: 20,9 cm
- Longueur: 27,3 cm
- Largeur: 33,4 cm



Date de publication :
2026-01-11
Version: 0.222

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com