

# PHILIPS

Ampoule (à  
intensité variable)

DEL

4,5 W - 65 W

E26

Blanc doux

Gradation

046677588991



## Lampe ultra efficace, offre la solution la plus durable et la plus écoénergétique pour VOUS

Les ampoules à DEL de Philips produisent une belle lumière blanc chaud, ont une durée de vie exceptionnelle et permettent de réduire instantanément votre consommation d'énergie. Épurées et élégantes, ces ampoules sont idéales pour remplacer les ampoules givrées traditionnelles.

### **Optez pour une solution durable**

- Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

### **La lumière au-delà de l'illumination**

- Intensité réglable

# Caractéristiques

## Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans



Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 50 000 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 50 ans.

## Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur non orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Oui
- Matériau de l'ampoule: Plastique

## Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 50 000

## Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

## fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 110
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc doux
- Flux lumineux nominal: 650 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 144

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677588991
- EOC: 588995
- Titre du produit: 4.5BR30/UE/930/P/E26/D/T20 4/1PF SRP

## Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Équivalence en watts: 65
- Consommation: 4,5

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 130 mm
- Longueur hors-tout: 130 mm
- Largeur hors-tout: 94 mm

## Fiche technique

- Fréquence: 60
- Technologie d'ampoule: DEL

### L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

### Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Protocole de communication: Sans objet

### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677588991
- Poids net: 0,07 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- Hauteur: 20,9 cm
- Longueur: 9,5 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication :  
2026-05-13  
Version: 0.100

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)