



Lampe ultra efficace, offre la solution la plus durable et la plus écoénergétique pour vous

Une ampoule à DEL de pointe qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Optez pour une solution durable

· Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

La lumière au-delà de l'illumination

· Intensité réglable

Caractéristiques

Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans



Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 50 000 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 50 ans.

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur non orientable
- · Douille: E26
- · Fini des ampoules: Givré
- · Intensité variable: Oui
- · Matériau de l'ampoule: Plastique

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- · Durée de vie nominale: 50 000

Environnement

• Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- \cdot Angle de faisceau: 110 $^\circ$
- Indice de rendu des couleurs (IRC):90
- Température de couleur: 5000 K
- · Flux lumineux nominal: 650 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 144 lm/W

Divers

· EyeComfort: Oui

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677589004
- EOC: 589002
- · Titre du produit:
- 4.5BR30/UE/950/P/E26/D/T20 4/1PF SRP

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- · Tension: AC 120 V
- · Équivalence en watts: 65 W
- · Consommation: 4,5 W

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 130 mm
- Longueur hors-tout: 130 mm
- · Largeur hors-tout: 94 mm

Fiche technique

· Fréquence: 60

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP produit: 046677589004
- · Poids net: 0,07 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- · Hauteur: 20,9 cm
- · Longueur: 9,5 cm
- · Largeur: 13 cm



Date de publication : 2025-11-05 Version: 0.100 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.