

PHILIPS

Lanternes sur socle Reina/
lumières d'allée 0,6 W

Solaire extérieur

3 000 K

Noir

Ampoule Dusk to Dawn; solaire;
résistante à l'eau



046677590031



Profitez d'un beau jardin lumineux, de manière durable

Philips Reina est une lampe solaire fiable qui dure plus longtemps, réduit la consommation d'énergie et favorise la durabilité.

Installation facile

- Aucun câblage requis

Solutions d'éclairage durables

- Énergie solaire
- Longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures

Lampe à DEL avancée

- Lampe à DEL de haute qualité

Première qualité

- Matériaux de grande qualité

Conçu pour l'extérieur

- IP44 - à l'épreuve des intempéries

Lumière de haute qualité

- Lumière blanche éclatante (3 000 K)

Caractéristiques

Aucun câblage requis



Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ces lampes peuvent donc être facilement positionnées et repositionnées dans votre jardin ou autre espace extérieur.

Énergie solaire



Les lampes solaires Philips sont conçues pour tirer le meilleur parti de l'énergie qu'elles reçoivent du soleil, pour une lumière qui dure plus longtemps. Sans aucune consommation d'électricité, elles vous permettent d'économiser sur vos factures d'électricité et de faire votre part pour l'environnement.

Longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures



La lampe à DEL fiable de haute qualité est conçue pour durer jusqu'à 25 000 heures. Vous pouvez ainsi dormir tranquille en sachant que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant d'un éclairage parfait du jardin chaque nuit.

Lampe à DEL de haute qualité



Ces lampes à DEL utilisent une technologie unique développée par Philips. Elles s'allument instantanément et produisent un flux lumineux optimal qui fait ressortir les couleurs vives de votre jardin.

Matériaux de grande qualité




Cette lampe d'extérieur Philips est fabriquée avec des matériaux de haute qualité avec une finition supérieure. Cela garantit un produit solide et durable, résistant à la corrosion et aux taches dans toutes les conditions météorologiques.

IP44 - à l'épreuve des intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice IP44 signifie qu'elle a été certifiée pour offrir une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Lumière blanche éclatante (3 000 K)



Robust and reliable lights for
ambiance and comfort

Saviez-vous que différentes nuances de lumière blanche sont identifiées par différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K)? Des températures plus basses produisent une lumière blanche chaleureuse et confortable, tandis que des températures de couleur plus élevées produisent une lumière blanche froide

et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière blanche éclatante de 3 000K.

Spécifications

Conception et finition

- Couleur: Noir
- Matériau: Plastique

Durabilité

- Durée de vie nominale: 25 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Antirouille et antipoussières: Oui
- Faisceaux lumineux bidirectionnels: Non
- DéTECTEUR crépusculaire: Oui
- À l'épreuve des intempéries: Oui
- DEL intégrée: Oui
- DéTECTEUR de mouvement: Non
- Énergie solaire: Oui
- Centre de table: Non

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 120 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Lanternes sur socle/lumières d'allée

Consommation

- Consommation: 0,6

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,43 kg
- Hauteur totale: 690 mm

Service

- Garantie: 3 ans

Fiche technique

- Flux lumineux total du luminaire: 50
- Couleur de la lumière: Lumière blanche neutre
- Alimentation principale: 4 CC
- Lampe à intensité variable: Non
- Catégorie de protection: Classe III
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677590031
- Poids net: 0,43 kg
- Poids brut: 0,69 kg
- Hauteur: 37,5 cm
- Longueur: 13,5 cm
- Largeur: 15,5 cm



Date de publication :
2026-01-11
Version: 0.115

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com