



## Ampoule A21 E26 de 100 W

Avec l'ampoule DEL A21 couleur WiZ, faites entrer l'éclairage intelligent dans votre vie quotidienne. Installez-la dans n'importe quel luminaire pour créer l'ambiance qui vous plaît avec une lumière blanche plus ou moins chaude ou déclinée en 16 millions de couleurs. Vous pouvez programmer l'allumage et l'extinction de vos lampes en fonction de votre routine quotidienne ou hebdomadaire et contrôler le système en utilisant votre téléphone intelligent ou votre voix. Vous pouvez même y accéder à distance. Les lampes WiZ se connectent directement à votre réseau Wi-Fi sans nécessiter de matériel supplémentaire.

## POINTS FORTS DES PRODUITS

- Ampoule intelligente en couleurs
- Jusqu'à 1 600 lumens
- Facile à brancher et à utiliser
- Commande vocale ou avec l'application



## Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!



## Lampe exclusive SpaceSense™ qui s'allume en cas de mouvements

La technologie SpaceSense de WiZ transforme vos lampes en détecteurs de mouvement. En plaçant au moins deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ afin d'allumer et d'éteindre automatiquement la lumière grâce à la détection de mouvement. C'est simple. Il s'agit de SpaceSense. Et de WiZ.



## Configurez les lumières pour suivre votre propre horaire

Automatisez vos lumières intelligentes pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos lumières pour qu'elles s'allument le matin ou avant d'arriver à la maison, et gardez-les éteintes pour économiser de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.




## Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.



## Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



## Contrôlez l'éclairage intelligent comme vous l'aimez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage intelligent de plusieurs façons. Ajustez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes favoris. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



# SPÉCIFICATIONS

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur  
Forme de l'ampoule: A21  
Douille: E26  
Type de verre: Givré  
Intensité variable: Oui

## DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,108 kg

## DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)  
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles de commutation: 50 000  
Durée de vie nominale: 15 000

## FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

DEL intégrée: Oui  
Énergie solaire: Non  
Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Constance de la couleur: 4 SDCM  
Indice de rendu des couleurs (IRC):  $\geq 90$   
Température de couleur: 2200-6500 K  
Catégorie de couleur de la lumière: Couleur et blanc réglable  
Flux lumineux nominal: 1600 lm  
Temps d'amorçage:  $< 1$  s  
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée  
Efficacité lumineuse (nominale) : 110

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 165 mA

## RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

EAN: 046677603144  
EOC: 603142  
Titre du produit: 14.5A21/Wi-Fi BLE  
Color/922-65 4/1PF

## CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.7  
Tension: 120 V  
Équivalence en watts: 100 W  
Consommation: 14,5 W

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 138,5 mm  
Longueur hors-tout: 138,5 mm  
Largeur hors-tout: 77 mm

## VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15 000  
Flux lumineux nominal: 1600 lm  
Puissance nominale: 14.5 W

## SERVICE

Garantie: 3 ans

## FICHE TECHNIQUE

Fréquence: 60  
Technologie d'ampoule: DEL

## L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

## SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Raccourcis Siri  
Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677603144  
Poids net: 0,1 kg  
Poids brut: 0,16 kg  
Hauteur: 17 cm  
Longueur: 9,1 cm  
Largeur: 10,7 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.