



Trousse de démarrage pour bande à DEL 2 m (6 pi 6 po)

La trousse de démarrage pour bande à LED WiZ de 2 mètres vous offre tout ce dont vous avez besoin pour bénéficier d'un éclairage intelligent et coloré. Coupez la bande flexible à la taille voulue pour ajouter un éclairage indirect et linéaire à n'importe quel espace. Utilisez-la avec l'application WiZ ou les commandes vocales pour régler l'intensité ou utilisez des modes d'éclairage prédéfinis sur les configurations Wi-Fi.

POINTS FORTS DES PRODUITS

- Couleur
- Unité d'alimentation incluse
- IP20/Plastique

EAN: 046677603533 wizconnected.com





Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!



Contrôlez à l'aide de toute plateforme de maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, ce qui permet une commande facile avec Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente Matter de votre choix.



Configurez les lumières pour suivre votre propre horaire

Automatisez vos lumières intelligentes pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos lumières pour qu'elles s'allument le matin ou avant d'arriver à la maison, et gardez-les éteintes pour économiser de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.




Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.



Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Contrôlez l'éclairage intelligent comme vous l'aimez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage intelligent de plusieurs façons. Ajustez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes favoris. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.

EAN: 046677603533 wizconnected.com



SPÉCIFICATIONS

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Blanche Matériau: Plastique

DURABILITÉ

Durée de vie nominale: 15 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Non DEL intégrée: Oui

Interrupteur marche/arrêt sur le fil:

Oui

Bloc d'alimentation inclus: Oui Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Indice de rendu des couleurs (IRC): >80

Température de couleur: 2700-6500

V

Efficacité lumineuse (nominale): 80

lm/W

DIVFR

Conçu spécialement pour: Salon Cuisine Chambre à coucher

CONSOMMATION

Tension: 100-120 V Consommation: 20

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,24 kg Hauteur totale: 2,2 mm Longueur hors-tout: 2 000 mm Largeur hors-tout: 12 mm

SERVICE

Garantie: 1 an

FICHE TECHNIQUE

Flux lumineux total du luminaire: 1600

Couleur de la lumière: 2700-6500 Alimentation principale: 100-120 Lampe à intensité variable: Oui Puissance de l'ampoule incluse: 20 Code IP: IP20 | Protégé contre les

doigts

Catégorie de protection: UL, pas de

mise à la terre

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets:

Yes

WiFi: Wireless G

Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date Nombre max. d'accessoires: 9999 Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677603533

Poids net: 0,26 kg Poids brut: 0,33 kg Hauteur: 16,1 cm Longueur: 7,1 cm Largeur: 14,1 cm

(s) ignify

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

EAN: 046677603533 wizconnected.com