



Ampoule transparente à filament A19 E26 de 60 W

Avec cette ampoule DEL WIZ A19 de style rétro, découvrez un éclairage connecté pensé pour la vie quotidienne. Choisissez une lumière blanche plus ou moins chaude pour favoriser votre concentration ou pour vous détendre. Vous pouvez programmer l'allumage et l'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis et contrôler le système en utilisant votre téléphone intelligent ou votre voix. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel particulier : les lampes WIZ se connectent directement à votre Wi-Fi.

POINTS FORTS DES PRODUITS

- Ampoule intelligente blanc réglable
- Jusqu'à 800 lumens
- Facile à brancher et à utiliser
- Commande vocale ou avec l'application




Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WIZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!



Configurez les lumières pour suivre votre propre horaire

Automatisez vos lumières intelligentes pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos lumières pour qu'elles s'allument le matin ou avant d'arriver à la maison, et gardez-les éteintes pour économiser de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.



Créez votre scène d'éclairage parfaite

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'appli ou de la commande vocale WIZ.




Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Réglez l'intensité de vos lumières intelligentes même sans gradateur

Réglez simplement l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez en utilisant votre téléphone intelligent, l'accessoire de contrôle WIZ ou tout simplement votre voix. Pas besoin d'un gradateur coûteux!



Contrôlez l'éclairage intelligent comme vous l'aimez

WIZ vous permet de contrôler l'éclairage intelligent de plusieurs façons. Ajustez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WIZ ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes favoris. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur
Forme de l'ampoule: A19
Douille: E26
Type de verre: Transparent
Intensité variable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,038 kg

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles de commutation: 20 000
Durée de vie nominale: 15 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

DEL intégrée: Oui
Énergie solaire: Non
Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Angle de faisceau: 300
Constance de la couleur: 4 SDCM
Indice de rendu des couleurs (IRC): ≥ 90
Température de couleur: 2700-5000 K
Catégorie de couleur de la lumière: Blanc réglable
Flux lumineux nominal: 800 lm
Temps d'amorçage: <0.5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
Efficacité lumineuse (nominale) : 114

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 80 mA

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

EAN: 046677603915
EOC: 603910
Titre du produit: 7A19/Wi-Fi BLE Tunable/927-50/CL 6/1PF

CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.7
Tension: 120 V
Équivalence en watts: 60 W
Consommation: 7 W

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 107 mm
Longueur hors-tout: 107 mm
Largeur hors-tout: 60 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15 000
Flux lumineux nominal: 800 lm
Puissance nominale: 7 W

FICHE TECHNIQUE

Fréquence: 60
Technologie d'ampoule: DEL

L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Raccourcis Siri
Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677603915
Poids net: 0,04 kg
Poids brut: 0,07 kg
Hauteur: 16 cm
Longueur: 7 cm
Largeur: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.