




## Ampoule transparente à filament B11 E12 de 40 W

Avec cette ampoule DEL WiZ forme flamme, découvrez un éclairage connecté pensé pour la vie quotidienne.

Choisissez une lumière blanche plus ou moins chaude pour favoriser votre concentration ou pour vous détendre. Vous pouvez créer un programme d'allumage et d'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis et contrôler le système en utilisant votre téléphone ou votre voix. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel particulier : les lampes WiZ se connectent directement à votre Wi-Fi.

## POINTS FORTS DES PRODUITS

- Ampoule intelligente blanc réglable
- Jusqu'à 350 lumens
- Facile à brancher et à utiliser
- Commande vocale ou avec l'application



## Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer


Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WIZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!

## Configurez les lumières pour suivre votre propre horaire

Automatissez vos lumières intelligentes pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos lumières pour qu'elles s'allument le matin ou avant d'arriver à la maison, et gardez-les éteintes pour économiser de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.

## Créez votre scène d'éclairage parfaite

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'appli ou de la commande vocale Wiz.



## Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

## Réglez l'intensité de vos lumières intelligentes même sans gradateur

Réglez simplement l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez en utilisant votre téléphone intelligent, l'accessoire de contrôle WIZ ou tout simplement votre voix. Pas besoin d'un gradateur coûteux!

## Contrôlez l'éclairage intelligent comme vous l'aimez

WIZ vous permet de contrôler l'éclairage intelligent de plusieurs façons. Ajustez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WIZ ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes favoris. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



# SPÉCIFICATIONS

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur  
Forme de l'ampoule: B11  
Douille: E12  
Type de verre: Transparent  
Intensité variable: Oui

## DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,033 kg

## DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)  
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles de commutation: 20 000  
Durée de vie nominale: 15 000

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Angle de faisceau: 300 °  
Constance de la couleur: 4 SDCM  
Indice de rendu des couleurs (IRC): ≥90  
Température de couleur: 2700-5000 K  
Catégorie de couleur de la lumière: Blanc réglable  
Flux lumineux nominal: 350 lm  
Temps d'amorçage: <0.5 s  
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée  
Efficacité lumineuse (nominale) : 92 lm/W

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 44 mA

## RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

EAN: 046677604035  
EOC: 604033  
Titre du produit: 3.8B11/Wi-Fi BLE/927-50/CL E12 6/1PF

## CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.7  
Tension: 120 V  
Équivalence en watts: 40 W  
Consommation: 3,8 W

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 120 mm  
Longueur hors-tout: 120 mm  
Largeur hors-tout: 38 mm

## VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15 000  
Flux lumineux nominal: 350 lm  
Puissance nominale: 3.8 W

## FICHE TECHNIQUE

Fréquence: 60

## SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
WiFi: Wireless G  
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home IFTTT KlikAanKlikUit Matter Samsung SmartThings Sonos

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677604035  
Poids net: 0,03 kg  
Poids brut: 0,06 kg  
Hauteur: 16 cm  
Longueur: 7 cm  
Largeur: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.